

USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 5m Type-A(オス/メス)

製品ID: USB2AAEXT5M



5m USB 2.0アクティブ延長ケーブル。一端にUSB Aオスコネクタ、もう一端にUSB Aメスコネクタがついており、最長5mの距離でUSB 2.0デバイスをアクティブ延長します。

本製品は、距離上の制限と電源上の制限を同時に克服するオールインワンのケーブルです。バスパワーのアクティブ回路を使用し、通常のUSBケーブルの対応距離を越えるパフォーマンスを発揮します。

また、このケーブルは4本までデジチェーン接続に対応し、合計で20mまでUSBを延長することができます。

必要であれば、ケーブルに付属のユニバーサルACアダプタを使用し、壁面コンセントから給電することができます。このオプションにより、バスパワーだけでは十分な電力を供給することのできない機器にも十分な電力を供給できるようになります。

このリピーターケーブルはUSB 2.0のデータレート(480Mbps)に完全対応しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ USB 2.0の延長限界(5m)を越えてUSB周辺機器を延長
- ・ 最大で4本までケーブルをデジチェーン接続し、さらに長いUSB延長が可能

製品の特長

- ・ 完全シールド加工でエラーのない接続を実現
- ・ ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
- ・ USB バスパワー

- ・ 外付けユニバーサルACアダプタ付属
- ・ 延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)

コネクタ

コネクタA	1 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
コネクタB	1 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

特記 / 必要条件

注意	4本までカスケード接続し、さらなる接続距離の延長が可能です。
----	--------------------------------

電源

電源	付属ACアダプタ
入力電圧	100 – 240 VAC
入力電流	0.35 A
出力電圧	5 VDC
出力電流	1A
センターチップのポラリティ	ポジティブ
プラグタイプ	H
消費電力(W)	5

物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	ストレート
ワイヤゲージ	24 AWG
ケーブル長	5 m [16.4 ft]
製品縦	5.0 m [16.4 ft]
製品横	1.6 cm [0.6 in]
製品高さ	0.9 cm [0.4 in]

製品重量 206.0 g [7.3 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量 1

パッケージ縦 22.5 cm [8.9 in]

パッケージ横 21.4 cm [8.4 in]

パッケージ高さ 6.2 cm [2.4 in]

工場出荷時 (パッケージ) 重量 0.5 kg [1.1 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容 1 – 5m USB 2.0 アクティブ延長ケーブル オス/メス

1 – ユニバーサルACアダプタ

1 – 日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア用プラグアダプタ

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。