

USB-A – USB-Cケーブル／1m／USB 2.0／Type A to Type-C／3A／USB-IF／オス・オス／ブラック／充電
データ転送

製品ID: USB2AC1M



従来のUSB (タイプA) ポート搭載コンピュータに新しいUSB-C™搭載モバイルデバイスを接続する理想的なソリューションとなるUSB 2.0 USB A – USB Type-Cケーブル(1m)。本製品は、Thunderbolt™ 3 ポートと互換性があります。

Samsung Galaxy S8/S8+, Nexus™ 6P/5X スマートフォンなど、USB-Cコネクタ対応の新型モバイルデバイスをデータ転送速度480 Mbpsでコンピュータに接続します。

USB

Type-Cコネクタは従来のUSBコネクタよりも小型で使いやすくなっています。リバーシブル仕様なので、どちらの向きからでもコネクタをデバイスに差し込むことができます。これで、イライラから開放されポートへの損傷を気にせずいつでもさっとケーブルを挿入できます。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ USB-C対応モバイルデジタルデバイスの充電・同期
- ・ 充電器でUSB-C対応デバイスを充電

製品の特長

- ・ どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続
- ・ 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
- ・ Thunderbolt 3 ポートとの互換性

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)

性能

タイプおよび定格	USB 2.0 (480 Mbps)
----------	--------------------

コネクタ

コネクタA	1 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
コネクタB	1 – USB Type-C (USB 2.0, 480 Mbps) [24ピン]

環境条件

動作温度	0° C to 35° C (32° F to 95° F)
保存温度	-10° C to 80° C (14° F to 176° F)
湿度	5%-90% RH 結露なし

物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	ストレート
ワイヤゲージ	20/28 AWG
ケーブル長	1 m [3.3 ft]
製品縦	1.0 m [3.3 ft]
製品横	1.5 cm [0.6 in]
製品高さ	0.7 cm [0.3 in]
製品重量	41.0 g [1.4 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	11.6 cm [4.6 in]
パッケージ横	12.7 cm [5.0 in]
パッケージ高さ	1.9 cm [0.7 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	48.0 g [1.7 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容

1 - 1m USB 2.0 USB-C - USB-Aケーブル

Warranty Information

Warranty

整備品ライフタイム保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。