

USB-A auf USB-C Kabel - rechts gewinkelt - St/St - 1m - USB 2.0

Produkt-ID: USB2AC1MR



Dieses rechtwinklige USB-auf-USB-C™-Kabel eignet sich hervorragend zum Laden Ihrer Mobilgeräte in einem Auto oder für den Zugriff auf ein mit einem Wandladegerät oder Laptop verbundenes Telefon oder Tablet.

Das Kabel besitzt einen rechtsgewinkelten Micro-USB-C™-Stecker für den Anschluss an Ports, die schwer zu erreichen sind. Dies ist perfekt für das Aufladen Ihrer im Auto befestigten Mobilgeräte. Sie können das Kabel links oder rechts von Ihrem Mobilgerät entweder im Hoch- oder Querformat anschließen. Während des Ladevorgangs können Sie Ihr Mobilgerät sogar für Textnachrichten, zum Arbeiten oder zum Spielen nutzen, ohne dass Ihnen das Kabel dabei im Weg ist.

Der gewinkelte Anschluss verhindert außerdem, dass sich das Kabel verdreht oder zu sehr spannt und dass deshalb keine Verbindung hergestellt werden kann. Es bietet eine bessere natürliche Passform am Anschlusspunkt und vermeidet so unnötige Belastungen und Schäden am Kabel und am Geräteanschluss.

Tauschen Sie das USB-auf-USB-C-Kabel aus, das mit Ihrem Gerät geliefert wurde, oder bewahren Sie eines als Ersatzkabel für die Reise auf. Auf diese Weise sind alle Ihre Geräte stets einsatzbereit, während Sie unterwegs sind.

Das USB2AC1MR fällt unter die Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit für die gesamte Produktlebensdauer.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Sie können auf Ihrem USB-C-Telefon oder Tablet schreiben, arbeiten oder spielen, auch während es geladen wird, ohne dass das Kabel stört.
- Laden und synchronisieren Sie Ihre USB-C-Mobilgeräte mit Ihrem Computer
- Laden Sie Ihre USB-C-Geräte mit einem Wandladegerät, einem KFZ-Ladegerät oder einer Power Bank auf

Merkmale

- Rechtwinkliger USB-C-Stecker, mit dem Sie Ihr Gerät auch an schwer zugänglichen Stellen verbinden können.
- Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer lebenslangen Garantie

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
--------------	----------------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Steckverbinder B	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade auf rechtsgewinkelt
Drahtstärke	24/30 AWG
Kabellänge	39.4 in [100 cm]



Produktlänge	39.4 in [100.0 cm]
Produktbreite	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 mm]
Produktgewicht	0.8 oz [24.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.4 in [10.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.0 oz [28.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB-C-zu-USB-A-Kabel
--------------------	----------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

