

USB-C auf USB-A Kabel - St/St - 2m - USB 2.0

Produkt-ID: USB2AC2M



Dieses USB-C™ -zu-USB-A-Kabel ermöglicht mithilfe des USB-A-Anschlusses Ihres Computers ein Laden und Synchronisieren von USB Typ-C™-Geräten, wie beispielsweise dem Samsung Galaxy S8, S8+, dem Nexus™ 6P und 5X-Telefonen. Sie können das Kabel auch zum Laden Ihrer mobilen USB-C-Geräte über ein standardmäßiges Wand- oder KFZ-Ladegerät des Typs USB-A verwenden.

Dieses Kabel mit einer Länge von 2 Metern bietet Ihnen die extra Länge, die Sie benötigen, um Probleme mit Reichweiteneinschränkungen zu beheben und somit dafür zu sorgen, dass Sie immer in Verbindung bleiben. Sie können Ihr mobiles USB-C-Gerät in nahezu jeder Umgebung laden und synchronisieren. Ihr mobiles Gerät kann auf bequeme Weise an Ihren Computer oder ein Wandladegerät angeschlossen werden, auch wenn Sie im Vorstandsbüro sitzen und sich Notizen machen, Ihre E-Mails in einem Hotelzimmer abrufen oder in einem Café sitzen und lesen.

Das Kabel wurde strengen Konformitätsprüfungen unterzogen und vom USB-IF (USB Implementers Forum) zertifiziert. Es entspricht somit allen USB 2.0-Vorgaben. Dazu gehören alle umweltbezogenen, elektrischen und mechanischen Normen. Auf diese Weise wird dafür gesorgt, dass Ihnen für alle Ihre USB-C-Geräte ein zuverlässiges, hochwertiges Kabel zur Verfügung steht.

Das USB2AC2M fällt unter die Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit für die gesamte Produktlebensdauer.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Laden und synchronisieren Sie digitale USB-C-Mobilgeräte

- Laden Sie Ihre USB-C Geräte mit einem Wandladegerät auf
- Mit dem USB-A-Ladeanschluss in Ihrem Fahrzeug sind Sie in der Lage, Ihre USB-C-Geräte stets zu laden.

Merkmale

- USB-IF-zertifiziert
- Bequemer, reversibler USB-C-Stecker erleichtert jeden Anschluss
- Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer lebenslangen Garantie

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
--------------	----------------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Steckverbinder B	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	22/30 AWG
Kabellänge	6.6 ft [2 m]
Produktlänge	6.6 ft [2.0 m]
Produktbreite	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 mm]



Produktgewicht 1.6 oz [44.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.4 in [10.0 mm]

Versandgewicht (Verpackung) 1.7 oz [49.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 2 m USB-C-zu-USB-A-Kabel - USB 2.0

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

