

USB-Cケーブル／1m／USB 2.0／Type-C to Type-C／100W 5A
PD／USB-IF／オス・オス／ブラック／高速充電 データ転送

製品ID: USB2C5C1M



5A (100W) 対応USB-C™ – USB-C

ケーブル。USB-C対応のウォールチャージャー、カーチャージャー、モバイルバッテリーなどを使用してApple MacBook Pro、MacBook、Chromebook Pixel™などのUSB-C搭載ノートパソコンの充電と給電を行います。

5Aの給電機能は、通常のUSB-C

2.0ケーブルよりも高速でモバイル端末を充電するため、外出が多いユーザーに最適です。充電時間を短縮し、どこにいても端末が使える状態に保つことができます。

このUSB Type-Cケーブルは、USB 2.0仕様のすべてを満たし、厳格なコンプライアンステストを経てUSB-IF (USB Implementers Forum) の認証を取得しています。認証取得の要件には、USBコンプライアンスが定める環境的・電氣的・機械的な規格のすべてが含まれており、あらゆるUSB-Cデバイスに対応する、高品質で信頼性の高いケーブルであることが保証されています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・チャージャー、モバイルバッテリーでUSB-Cノートパソコンに給電
- ・ドッキングステーションでUSB-Cノートパソコンを充電
- ・チャージャーを使用しUSB-C対応モバイル端末を急速充電
- ・USB-C対応モバイル端末をノートパソコンと同期

製品の特長

- ・ USB-IF規格対応
- ・ モバイル端末の高速充電、USB-C対応ノートパソコンの充電に最大5アンペアで電力を供給
- ・ Thunderbolt™ 3ポート互換
- ・ StarTech.comの強み：30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
- ・ このUSB
2.0ケーブルは、ビデオには対応していませんのでご注意ください。USB-Cディスプレイ/モニターの接続や拡張には、当社のUSB-C 3.0ケーブル(例：USB31CCV1M)をお勧めします。

ハードウェア		
	保証に関する方針	2 Years
	コネクタメッキ	ニッケル
	ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
	ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
性能		
	タイプおよび定格	USB 2.0 (480 Mbps)
コネクタ		
	コネクタA	1 - USB Type-C (USB 2.0, 480 Mbps) [24ピン]
	コネクタB	1 - USB Type-C (USB 2.0, 480 Mbps) [24ピン]
電源		
	Power Delivery	100 W
物理的特徴		
	色	ブラック
	コネクタタイプ	ストレート
	ワイヤゲージ	24/26 AWG
	ケーブル長	1 m [3.3 ft]
	製品縦	1.0 m [3.3 ft]
	製品横	1.0 cm [0.4 in]
	製品高さ	0.6 cm [0.2 in]
	製品重量	58.0 g [2.0 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	11.7 cm [4.6 in]

パッケージ横 12.7 cm [5.0 in]

パッケージ高さ 1.8 cm [0.7 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 62.0 g [2.2 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容 1 - USB-C ケーブル

Warranty Information

Warranty 整備品2年保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。