

USB-Cケーブル／2m／USB 2.0／Type-C to Type-C／100W 5A  
PD／USB-IF／オス・オス／ブラック／高速充電 データ転送

製品ID: USB2C5C2M



#### 5A (100W) 対応USB-C™ - USB-C

ケーブル。USB-C対応のウォールチャージャー、カーチャージャー、モバイルバッテリーなどを使用してApple MacBook Pro、MacBook、Chromebook Pixel™などのUSB-C搭載ノートパソコンの充電と給電を行います。

#### 5Aの給電機能は、通常のUSB-C

2.0ケーブルよりも高速でモバイル端末を充電するため、外出が多いユーザーに最適です。充電時間を短縮し、どこにいても端末が使える状態に保つことができます。

このUSB Type-Cケーブルは、USB 2.0仕様のすべてを満たし、厳格なコンプライアンステストを経てUSB-IF (USB Implementers Forum) の認証を取得しています。認証取得の要件には、USBコンプライアンスが定める環境的・電氣的・機械的な規格のすべてが含まれており、あらゆるUSB-Cデバイスに対応する、高品質で信頼性の高いケーブルであることが保証されています。

### 認証、レポート、互換性



### 用途

- ・チャージャー、モバイルバッテリーでUSB-Cノートパソコンに給電
- ・ドッキングステーションでUSB-Cノートパソコンを充電
- ・チャージャーからUSB-Cモバイル端末を急速充電
- ・USB-C対応モバイル端末をノートパソコンと同期

### 製品の特長

- ・ USB-IF規格対応
- ・ モバイル端末の高速充電、USB-C対応ノートパソコンの充電に最大5アンペアで電力を供給
- ・ Thunderbolt™ 3ポート互換
- ・ StarTech.comの強み: 30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
- ・ このUSB 2.0ケーブルは、ビデオには対応していませんのでご注意ください。USB-Cディスプレイ/モニターの接続や拡張には、当社のUSB-C 3.0ケーブル(例: USB315CCV2M)をお勧めします

#### ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)

#### 性能

タイプおよび定格	USB 2.0(480 Mbps)
----------	-------------------

#### コネクタ

コネクタA	1 - USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]
コネクタB	1 - USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]

#### 電源

Power Delivery	100 W
----------------	-------

#### 環境条件

動作温度	0° C to 35° C (32° F to 95° F)
保存温度	-10° C to 80° C (14° F to 176° F)
湿度	5%-90% RH 結露なし

#### 物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	ストレート
ワイヤゲージ	24/26 AWG
ケーブル長	2 m [6.6 ft]
製品縦	2.0 m [6.6 ft]
製品横	1.2 cm [0.5 in]
製品高さ	0.6 cm [0.2 in]

製品重量 108.0 g [3.8 oz]

---

パッケージ情報

パッケージ数量 1  
パッケージ縦 22.5 cm [8.9 in]  
パッケージ横 12.5 cm [4.9 in]  
パッケージ高さ 0.7 mm [0.0 in]  
工場出荷時(パッケージ)重量 116.0 g [4.1 oz]

---

箱に含まれているもの

パッケージ内容 1 – USB-C ケーブル

---

Warranty Information

Warranty 整備品2年保証

---

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。