

## USB-C auf USB-C Kabel mit 5A Power Delivery - St/St - Weiss - 4m - USB 2.0 - USB-IF zertifiziert

Product ID: USB2C5C4MW



Verwenden Sie dieses USB-C™ zu USB-C-Kabel mit bis zu 5 A (100 W) Ausgangsstrom zur Stromversorgung und zum Aufladen eines USB-C-Laptops, zum Beispiel Ihr Apple MacBook Pro oder Chromebook Pixel™, mithilfe eines USB-C-Wandladegeräts, eines KFZ-Ladegeräts oder einer Power Bank. Oder versorgen Sie Ihr Laptop mit Strom über eine USB-C-Dockingstation.

Dank der Stromversorgung mit 5 A laden Sie Ihre mobilen Geräte schneller auf als mit einem herkömmlichen USB-C 2.0-Kabel - perfekt für Menschen, die viel unterwegs sind. Reduzieren Sie Ihre Ladezeiten und sorgen Sie dafür, dass Ihre mobilen Geräte dann einsatzbereit sind, wenn Sie sie unterwegs benötigen.

Durch das lange Kabel können Sie Probleme mit Reichweitereinschränkungen beheben und immer in Verbindung bleiben. Sie können sich im Vorstandsbüro Notizen machen, von einem Hotelzimmer aus auf Ihre E-Mails zugreifen oder in einem Café lesen.

Das USB Type-C-Kabel wurde strengen Konformitätsprüfungen unterzogen und vom USB-IF (USB Implementers Forum) zertifiziert. Es entspricht somit allen USB 2.0-Vorgaben. Dazu gehören alle umweltbezogenen, elektrischen und mechanischen Normen. Auf diese Weise wird dafür gesorgt, dass Ihnen für alle Ihre USB-C-Geräte ein zuverlässiges und hochwertiges Kabel zur Verfügung steht.

Das USB2C5C4MW fällt unter die 2-Jahres-Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Betrieben Sie Ihren USB-C-Laptop über ein Ladegerät oder eine Power-Bank

- Laden Sie Ihren USB-C-Laptop über eine Dockingstation auf
- Laden Sie Ihre mobilen USB-C-Geräte über ein Ladegerät auf
- Synchronisieren Sie Ihr mobiles USB-C-Gerät mit einem Laptop

## Features

- USB-IF-zertifiziert
- Laden Sie Ihren USB-C-Laptop bzw. schnellladen Sie Ihre mobilen Geräte mit bis zu 5 Ampere Ausgangsstrom.
- Passendes weißes Kabel für Ihr Apple MacBook
- Thunderbolt™ 3-Port-kompatibel
- Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer 2-jährigen Garantie

Hardware	Warranty	2 Years
	Steckverbinderplatten	Nickel
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminum-Mylar Foil with Braid
Leistung	Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder	Steckverbinder A	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
	Steckverbinder B	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Strom	Power Delivery	100W
Physische Eigenschaften	Farbe	White
	Steckverbinderart	Straight
	Drahtstärke	24/26 AWG
	Kabellänge	13.1 ft [4 m]
	Produktlänge	13.1 ft [4.0 m]
	Produktbreite	0.5 in [12.000 mm]
	Produkthöhe	0.4 in [10.000 mm]
	Produktgewicht	7.1 oz [200.000 g]
Verpackungsinformationen	Package Length	8.7 in [2.2 cm]
	Package Width	7.9 in [2.0 cm]
	Package Height	0.4 in [10.000 mm]
	Versandgewicht	7.3 oz [208.000 g]

(Verpackung)

---

Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	USB-C-Kabel
-------------------	--------------------	-------------

---

t

\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

