

4m USB-C Laadkabel, Fast Charge & Sync Type C Kabel, 100W (5A) PD, USB 2.0, USB-IF Gecertificeerd - Zwarte USB Oplaadkabel

Productcode: USB2C5C4MW



Met tot 5 A (100 W) uitgangsvermogen kan deze USB-C™ naar USB-C kabel worden gebruikt voor het voeden en opladen van een USB-C laptop, zoals uw Apple MacBook, MacBook of Chromebook Pixel™, via een USB-C wandlader, autolader of power bank.

Met een vermogen van 5A kunt u uw mobiele apparaten sneller opladen dan met een normale USB-C 2.0 kabel, perfect dus voor onderweg. Verminder de benodigde oplaadtijd en zorg dat uw mobiele apparaten gebruiksklaar zijn, telkens wanneer u deze nodig hebt, terwijl u onderweg bent.

Door de lange kabel lost u afstandsbeperkingen op en blijft u verbonden. Met deze kabellengte kunt u makkelijker aantekeningen maken in een vergaderruimte, e-mails controleren in uw hotelkamer of lezen in een café.

De USB Type-C kabel heeft strenge compliance-tests ondergaan en is gecertificeerd volgens USB-IF (USB Implementers Forum) om aan alle USB 2.0 specificaties te voldoen. Daartoe behoren alle milieu-, elektrische en mechanische normen, waardoor u beschikt over een betrouwbare en hoogwaardige kabel voor al uw USB-C apparaten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voed uw USB-C laptop vanaf een lader of power bank
- Laad uw USB-C laptop vanaf een docking station
- Laad uw mobiele USB-C apparaten snel op met een lader
- Synchroniseer uw mobiele USB-C apparaten met een laptop

Eigenschappen

- USB-IF gecertificeerd
- Voed uw USB-C laptop of laad uw mobiele apparaten snel op, met tot 5 A uitgangsvermogen
- Witte kabel past bij uw Apple MacBook
- Compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten
- Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze 2-jarige garantie
- Let op: deze USB 2.0 kabel biedt geen ondersteuning voor video; voor het aansluiten of verlengen van USB-C Displays/Monitoren raden wij onze USB-C 3.0 kabels aan (bijv. USB315CCV2M)

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Connector(en)

Connector A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Connector B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Voeding

Power Delivery	100W
----------------	------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Wit
Stijl connector	Recht
Draaddikte	24/26 AWG
Kabellengte	13.1 ft [4 m]
Lengte product	13.1 ft [4.0 m]
Breedte product	0.5 in [1.2 cm]
Hoogte product	0.2 in [6.3 mm]
Gewicht product	7.1 oz [200.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.0 in [12.7 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.1 in [2.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.2 oz [204.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - usb-c kabel
-------------	-----------------

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.