

USB-Cケーブル／50cm／USB 2.0／Type-C to Type-C／100W 5A
PD／USB-IF／オス・オス／ブラック／高速充電 データ転送

製品ID: USB2C5C50CM



5A (100W) 対応USB-C™ - USB-C

ケーブル。USB-C対応のウォールチャージャー、カーチャージャー、モバイルバッテリーなどを使用してApple MacBook Pro、MacBook、Chromebook Pixel™などのUSB-C搭載ノートパソコンの充電と給電を行います。

5Aの給電機能は、通常のUSB-C

2.0ケーブルよりも高速でモバイル端末を充電するため、外出が多いユーザーに最適です。充電時間を短縮し、どこにいても端末が使える状態に保つことができます。

短めのケーブルは、狭いワークスペース、喫茶店やホテルなどで使用する際に便利です。スマートフォンやタブレットなどの携帯端末をノートパソコンに接続しても、ケーブルが邪魔になりません。

このUSB Type-Cケーブルは、USB 2.0仕様のすべてを満たし、厳格なコンプライアンステストを経てUSB-IF (USB Implementers Forum) の認証を取得しています。認証取得の要件には、USBコンプライアンスが定める環境的・電氣的・機械的な規格のすべてが含まれており、あらゆるUSB-Cデバイスに対応する、高品質で信頼性の高いケーブルであることが保証されています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・チャージャー、モバイルバッテリーでUSB-Cノートパソコンに給電
- ・ドッキングステーションでUSB-Cノートパソコンを充電
- ・チャージャーを使用しUSB-C対応モバイル端末を急速充電
- ・USB-C対応モバイル端末をノートパソコンと同期

製品の特長

- ・ USB-IF規格対応
- ・ モバイル端末の高速充電、USB-C対応ノートパソコンの充電に最大5アンペアで電力を供給
- ・ Thunderbolt™ 3ポート互換
- ・ StarTech.comの強み : 30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
- ・ このUSB 2.0ケーブルは、ビデオには対応していませんのでご注意ください。USB-Cディスプレイ/モニターの接続や拡張には、当社のUSB-C 3.0ケーブル(例: USB31CCV50CM)をお勧めします。

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)

性能

タイプおよび定格	USB 2.0 (480 Mbps)
----------	--------------------

コネクタ

コネクタA	1 - USB Type-C (USB 2.0, 480 Mbps) [24ピン]
コネクタB	1 - USB Type-C (USB 2.0, 480 Mbps) [24ピン]

電源

Power Delivery	100 W
----------------	-------

物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	ストレート
ワイヤゲージ	24/26 AWG
ケーブル長	0.5 m [1.6 ft]
製品縦	50.0 cm [19.7 in]
製品横	1.0 cm [0.4 in]
製品高さ	6.0 mm [0.2 in]
製品重量	34.0 g [1.2 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	11.9 cm [4.7 in]
パッケージ横	12.6 cm [5.0 in]
パッケージ高さ	1.4 cm [0.6 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	38.0 g [1.3 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – USB-C ケーブル
---------	----------------

Warranty Information

Warranty	整備品2年保証
----------	---------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。