

1m USB-C-Ladekabel, Laden und Synchronisieren, 60W (3A) Power Delivery, USB 2.0
Laptop-Ladekabel, Weiß - USB C Ladekabel

Produkt-ID: USB2CC1MNCWHE



Laden Sie mit diesem hochwertigen USB-C Kabel mühelos ein mobiles USB Typ-C Gerät auf oder übertragen Sie Dateien auf einen USB-C Host-Computer. Das USB-C Ladekabel bietet bis zu 60W Power Delivery und 3A Ausgangsleistung für schnelles Laden. Es unterstützt USB 2.0 (480Mbps) Übertragungsraten und ist für den allgemeinen Gebrauch geeignet.

Das USB-C Ladekabel wurde für häufiges Laden entwickelt und verfügt über einen robusten TPE-Außenmantel für erhöhte Verschleißfestigkeit. Die flexible Zugentlastung und die vernickelten Stecker sind für mehr als 10.000 Einsteckzyklen ausgelegt, was die Haltbarkeit und Langlebigkeit des Kabels erhöht.

Laden Sie ein USB-C Gerät mit einem USB-C Wandladegerät, Autoladegerät oder einer Powerbank auf. Das 1m lange USB Typ-C Kabel ist die ideale Länge für Schreibtischarbeitsplätze, Pendler, die Verwendung im Auto oder um das Durcheinander beim Synchronisieren mit einem USB-C Laptop zu reduzieren.

Mit einer Ausgangsleistung von bis zu 3A unterstützt das USB-C Ladekabel bis zu 60W Power Delivery zum Aufladen eines USB-C Laptops oder zum Schnellladen eines Tablets oder Smartphones. Verbinden Sie das Kabel von einem USB-C Laptop mit einem USB-C Wandladegerät.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Laden und synchronisieren Sie ein USB-C Gerät über einen freien USB-C Anschluss an einem Laptop oder Desktop-Computer
- Laden Sie Ihre USB-C Geräte mit einem USB-C Wandladegerät, Autoladegerät oder einer Powerbank auf

Merkmale

- **USB TYP-C LADEKABEL:** Hochwertiges USB-C auf C Kabel mit 3A Ausgangsleistung zum schnellen Aufladen von USB-C Laptops und mobilen Geräten; Anschluss an ein USB-C Wandladegerät oder eine Powerbank; Unterstützt bis zu 60W USB Power Delivery 2.0
- **HOCHWERTIGE KONSTRUKTION:** Vernickelte Stecker, für mehr als 10.000 Einsteckzyklen bewertet; robuste Zugentlastung mit 8mm Biegeradius; langlebiger TPE-Außenmantel, ungiftig, halogenfrei und RoHS-konform; Aluminiumgeflecht-Abschirmung für hohen EMI-Schutz
- **ANWENDUNGEN:** Universelle Kompatibilität mit USB-C PD-fähigen Geräten; Unterstützt USB 2.0 für den allgemeinen Gebrauch, einschließlich Datentransfer und Gerätesynchronisierung bei Anschluss an einen USB-C Host-Computer oder externen Speicher
- **PERFORMANCE:** 1 Meter; 60W/3A Power Delivery 2.0; USB 480Mbps; Farbe: Weiß; Außendurchmesser: 3,5mm; Mantel: TPE mit Aluminiumgeflecht-Abschirmung; **HINWEIS:** USB-C Video (DP Alt Mode) wird nicht unterstützt
- **DIE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und hergestellt für IT-Profis, ist dieser USB-C-Ladekabel Lebenslang unterstützt, einschließlich kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischen Support (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	TPE - Thermoplastic Elastomers
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

MTBF	Für mehr als 10.000 Einsteckzyklen ausgelegt
------	--

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - USB 2.0 Type-C
------------------	--------------------

Steckverbinder B 1 - USB 2.0 Type-C

Spezielle
Hinweise/Anforderungen

Hinweis USB Typ-C DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) wird nicht unterstützt

Strom

Stromversorgung USB-betrieben
Power Delivery 60W
Eingangsstrom 3A

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10 to 60 (14°F to 140°F)
Lagertemperatur -20 to 70 (-4°F to 158°F)
Feuchtigkeit 5%~85% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische
Eigenschaften

Farbe Weiß
Steckverbinderart Gerade
Drahtstärke 24/30 AWG
Gehäusetyp Polyamide Resin
Kabellänge 3.3 ft [1 m]
Außendurchmesser des Kabels 0.1 in [3.5 mm]
Produktlänge 3.3 ft [1.0 m]
Produktbreite 0.5 in [1.2 cm]
Produkthöhe 0.2 in [6.3 mm]
Produktgewicht 0.8 oz [22 g]

Verpackungsinformationen

Paketlänge	5.6 in [14.1 cm]
Paketbreite	5.0 in [12.7 cm]
Pakethöhe	0.6 in [1.4 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.9 oz [26.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB-C Kabel - M/M
--------------------	-----------------------

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.