

Högervinklad USB-C-kabel - M/M - 1 m - USB 2.0

Produkt ID: USB2CC1MR



Denna högervinklade USB-C™-kabel är perfekt för att ladda dina mobila enheter i en bil eller för att nå din telefon eller surfplatta när den är ansluten till en väggladdare eller bärbar dator. Kabeln kan även användas för att ladda din bärbara dator från en AC-laddare.

Kabeln har en högervinklad USB Type-C™-kontakt som låter dig ansluta till portar som är svårtillgängliga, vilket är perfekt för laddning av dina bilmonterade mobila enheter.

Om du vill använda din mobilenhet när den laddas kan du placera kabeln till vänster eller höger om enheten, antingen i stående eller liggande läge. Även när du laddar din mobila enhet kan du använda den för att sms:a, arbeta eller spela utan att kabeln är i vägen.

Den vinklade kontakten skyddar dessutom kabeln från att böjas konstigt eller belastas för mycket. Den har en naturligare passform vid anslutningspunkten för att förhindra onödig belastning och skada på kabeln och enhetsporten.

Med upp till 3 A strömutförande kan du använda denna USB Type-C-kabel till att strömföra en bärbar USB-C-dator, som till exempel din Apple MacBook eller ChromeBook Pixel™. Anslut helt enkelt kabeln till din bärbara USB-C-dator och till en USB-C-väggladdare.

Byt ut USB-C-kabeln som följde med din mobilenhet och spara den som reserv under resan så att dina mobila enheter och bärbara dator alltid är klara att använda när du är på språng.

USB2CC1MR från StarTech.com täcks av en livstidsgaranti för garanterad pålitlighet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Strömförse dina USB-C-kapabla bärbara datorer med en USB Type-C-väggaddare
- Ladda och synka dina mobila digitala USB-C-enheter från din bärbara dators USB-C-port
- Ladda dina USB-C-enheter med en USB-C-väggaddare, billaddare eller powerbank

Funktioner

- Högervinklad USB-C-kontakt som kan anslutas till din enhet även i svåråtkomliga områden
- Thunderbolt 3 port-kompatibelt
- Garanterad pålitlighet med vår livstidsgaranti

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-------------------	----------------------

Kontakt(er)

Connector A	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Connector B	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Ström

Power Delivery	60W
----------------	-----

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak till högervinklad
Tråddimension	22/30 AWG
Kabellängd	39.4 in [100 cm]



Produktlängd	39.4 in [100.0 cm]
Produktbredd	0.4 in [11.0 mm]
Produkt höjd	0.2 in [6.0 mm]
Produktvikt	1.1 oz [30.0 g]

Förpackning

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.4 in [10.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.3 oz [37.0 g]

Vad det är i
lådan

Ingår i paketet	usb-c-kablar
-----------------	--------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

