

3m USB 2.0 A auf B zertifiziertes Kabel - St/St

Produkt-ID: USB2HAB10



Das 3 m lange USB A-auf-B-Kabel USB2HAB10 verfügt über einen USB A-Stecker und einen USB B-Stecker und bietet eine hochwertige Verbindung mit USB 2.0-Peripheriegeräten wie USB-Drucker, Scanner oder externe USB-Festplatten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Geeignet für jedes USB 2.0-Gerät oder Ergänzungsarte
- Kompatibel mit USB 1.1-Geräten
- Ersetzen Sie verbrauchte oder fehlende USB-Kabel durch dieses hochwertige Kabel

Merkmale

- Unterstützt USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
- USB-IF-zertifiziertes Hi-Speed USB 2.0 (480 Mbit/s)

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Steckverbinderplatten Nickel

Leistung

Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s

Steckverbinder

Steckverbinder A 1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)

Steckverbinder B 1 - USB B (4-polig)

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Drahtstärke 22/28 AWG

Kabellänge 10.0 ft [3.0 m]

Produktlänge 10.0 ft [3.0 m]

Produktbreite 0.0 in [0.0 cm]

Produkthöhe 0.0 in [0.0 cm]

Produktgewicht 4.7 oz [133.3 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Paketlänge 6.9 in [17.4 cm]

Paketbreite 5.0 in [12.6 cm]

Pakethöhe 0.9 in [2.2 cm]

Versandgewicht (Verpackung) 5.6 oz [158.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - 3m USB 2.0 A auf B zertifiziertes Kabel - St/St

Garantieinformatio
nen

Warranty

Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.