

Cable USB 2.0 Certificado A a B de 1.8m - M/M

ID del Producto: USB2HAB6



El cable USB 2.0 A a B de 1.8 metros, USB2HAB6 dispone de un conector USB-A macho y un conector USB-B macho que proporcionan una conexión de alta calidad a periféricos USB 2.0, tales como impresoras , escáners o discos duros externos.

Fabricado con materiales de primerísima calidad y diseñado por expertos para proporcionar durabilidad, este cable USB 2.0 A-B cuenta con el respaldo de la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Se puede usar con cualquier dispositivo o tarjeta incorporada USB 2.0
- Compatible con dispositivos USB1.1
- Reemplace cables USB gastados o dañados con este cable de alta calidad

Características

- Conectores USB "A" y USB "B" de alta calidad
 - Soporta velocidades de transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480 Mbps
-

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Conector(es)

Conector A	USB Type-A (4 pines) USB 2.0
Conector B	USB B (4 pines)

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	24/28 AWG
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Cable OD	0.2 in [4.8 mm]
Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Peso del Producto	3.2 oz [89.3 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	5.1 in [12.9 cm]
Ancho de la Caja	0.6 in [15.0 mm]
Altura de la Caja	8.5 in [21.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.2 oz [90.3 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable USB 2.0 A a B 1,8 m – M/M
---------------------	---------------------------------



* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

