

Cable de 30cm USB en Y para Discos Duros Externos - 2x USB A Macho a 1x USB Mini B Macho

ID del Producto: USB2HABMY1



## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Conexión de una caja de disco duro externo de 2,5" a un PC de sobremesa o portátil
- Proporciona conexiones tanto de alimentación como de transmisión de datos entre un ordenador anfitrión (de sobremesa o portátil) y un dispositivo USB de almacenamiento externo

## Características

- 2 conectores USB-A macho
- 1 conector USB Mini-B (macho)
- Soporte para tasas de transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480 Mbps
- Conectores moldeados con alivio de tensión

---

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

---

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

---

Conector(es)

Conector A	2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conector B	1 - USB Mini B (5 pines)

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humedad	30%-75% RH

---

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	24/28 AWG
Longitud del Cable	1.0 ft [0.3 m]
Longitud del Producto	11.8 in [30.0 cm]
Ancho del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Altura del Producto	0.3 in [0.8 cm]
Peso del Producto	1.0 oz [28.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.3 in [13.5 cm]
Ancho de la Caja	5.1 in [12.9 cm]

Altura de la Caja 0.4 in [1.1 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 1.1 oz [30.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable USB Y de 30 cm para disco duro externo - USB A a mini B

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.