

1,8m USB Y-Kabel für externe Festplatten - USB A auf Mini-B

Produkt-ID: USB2HABMY6



Das 1,8 m lange USB-A-auf-Mini-B-Y-Kabel USB2HABMY6 ist mit zwei USB-A-Steckern und einem USB Mini-B-Stecker ausgestattet und damit eine ideale Lösung für die zusätzliche Stromversorgung von externen Mini-USB-Festplatten, indem die zwei USB-A-Ports am Computer oder Laptop angeschlossen werden.

Das USB2HABMY6 ist insbesondere nützlich, wenn ein einziger USB 2.0-Port nicht ausreichend Strom für externe Festplatten bereitstellt, denn es kann an zwei Ports eines PC angeschlossen werden, um die Stromversorgung für externe Geräte zu erhöhen.

Dieses 1,8 m lange Kabel wird für garantierte Zuverlässigkeit mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Schließen Sie ein externes 2,5-Zoll-Festplattengehäuse an einen PC oder Laptop an
- Bietet sowohl Strom- als auch Datenverbindungen zwischen einem Hostcomputer (Desktop, Laptop) und einem USB-Speichergerät

Merkmale

- 2x USB A-Stecker

- 1x USB Mini-B-Stecker
- Unterstützt USB 2.0-Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s
- Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung

Hardware

Garantiebestimmung
n Lifetime

Typ der
Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride

Leistung

Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s

Steckverbinder

Steckverbinder A USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Steckverbinder B USB Mini-B (5-polig)

Umwelt

Betriebstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Lagertemperatur -10°C to 30°C (14°F to 86°F)

Feuchtigkeit 30%-75% RH

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Drahtstärke 24/28 AWG

Kabellänge 6.0 ft [1.8 m]

Produktlänge 6.0 ft [1.8 m]

Produktbreite 0.0 in [0.0 mm]

Produkthöhe 0.0 in [0.0 mm]

Produktgewicht 3.4 oz [97.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.6 oz [103.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1,8 m langes USB-Y-Kabel
--------------------	--------------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

