

1.8m USB Y字給電ケーブル(USB A – mini B) 外付けハードディスクに対応

製品ID: USB2HABMY6



USB Mini-B オス コネクタをUSB-Aオスコネクタ2つに分岐するUSB-A – Mini-B Y型ケーブル(1.8m)。Mini USB対応の外付けハードディスクを接続する際、USB-Aポート2つにコネクタを接続して追加の電力を供給することができます。

特に、USB

2.0ポート1口では外付けハードディスクに十分な電力が供給できない場合、このケーブルをPCのUSBポート2口に接続し、外付けデバイスへの供給電力を増やすことができるため、便利なソリューションとなっています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ PC、ノートパソコンに2.5インチ外付けハードディスクケースを接続
- ・ ホストコンピュータ(デスクトップ、ノートパソコン)と外付けUSBストレージ デバイス間で、電力供給とデータ接続機能の両方を提供

製品の特長

- ・ 2x USB-A オス コネクタ
 - ・ 1x USB Mini-B オス コネクタ
 - ・ USB 2.0のデータ転送速度(最大480Mbps)に対応
 - ・ モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
-

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル

性能

タイプおよび定格	USB 2.0 (480 Mbps)
----------	--------------------

コネクタ

コネクタA	2 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
コネクタB	1 – Mini USB Type-B [5ピン]

環境条件

動作温度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
保存温度	-10° C to 30° C (14° F to 86° F)
湿度	30%-75% RH

物理的特徴

色	ブラック
ワイヤゲージ	24/28 AWG
ケーブル長	1.8 m [6.0 ft]
製品縦	1.8 m [6.0 ft]
製品横	0.0 cm [0.0 in]
製品高さ	0.0 cm [0.0 in]
製品重量	70.0 g [2.5 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	13.0 cm [5.1 in]
パッケージ横	12.9 cm [5.1 in]
パッケージ高さ	2.2 cm [0.9 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	72.0 g [2.5 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – 1.8m USB Y字ケーブル
---------	---------------------

Warranty Information

Warranty	整備品ライフタイム保証
----------	-------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。