

2-poorts USB autolader – hoog vermogen (17 W / 3,4 A)

Productcode: USB2PCARBK



De USB2PCARBK 2 poorts USB autolader heeft twee USB 2.0 poorten en is geschikt voor elke standaard AUX-contact, waardoor u tegelijkertijd twee mobiele apparaten tijdens het pendelen naar werk of in uw vrije tijd.

Met een 1A poort voor het opladen van uw smartphone of iPhone en een 2,4 A poort voor het opladen van uw iPad of andere tablet, beschikt u altijd over de juiste lader voor al uw mobiele apparaten. Dankzij de tweede USB-laadpoort kunt u twee telefoons gelijktijdig opladen en er zelfs voor zorgen dat de apparaten van uzelf en uw rijder volledig geladen en gebruiksklaar zijn. Daarnaast kan uw rijder zijn/haar apparaten opladen en sms'en, werken of spelen terwijl zijn of haar apparaat wordt opgeladen.

Deze duurzame USB-autolaadadapter wordt gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com voor betrouwbare prestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Laad uw iPad of andere tablet via de 2,4 A USB 2.0 poort
- Laad uw smartphone of iPhone via de 1 A USB 2.0 poort

- Laad twee telefoons tegelijkertijd

Eigenschappen

- 1 2,4 A USB 2.0 poort
- 1 1A USB 2.0 poort
- Compacte uitvoering

Connector(en)

Garantiebeleid	2 Years
Connector A	1 - Sigarettenaansteker auto (12V AUX)
Connector B	2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Voeding

Ingangsspanning	12 ~ 24 DC
Ingangsstroom	1.4 ~ 0.7A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	Port 1 - 1A Port 2 - 2.4A

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Lengte product	2.3 in [5.8 cm]
Breedte product	0.9 in [2.4 cm]
Hoogte product	0.7 in [1.9 cm]
Gewicht product	0.6 oz [16.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.1 in [13.0 cm]

Package Width 2.8 in [7.2 cm]

Package Height 1.1 in [2.7 cm]

Verzendgewicht
(verpakt) 1.1 oz [31.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 2-poorts USB-autolader

Garantiebepalinge
n

Warranty 2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.