

USB-billaddare med dubbla portar – Hög effekt (17 Watt/3,4 A)

Produkt ID: USB2PCARBK



USB2PCARBK USB-billaddare med dubbla portar har två USB 2.0-portar och fungerar med alla standard AUX-bilelutttag, vilket gör att du kan ladda två bärbara enheter på samma gång samtidigt som du åker någonstans.

Med en 1 A-port för att ladda din smarttelefon eller iPhone och en 2,4 A-port för att ladda din iPad eller annan surfplatta kan du alltid vara säker på att du har rätt laddningsmöjligheter tillhanda för dina mobila enheter. Genom att du har tillgång till en andra USB-port kan du ladda två telefoner samtidigt och till och med säkerställa att både du och din passagerare har full laddning och är redo att sätta igång. Dessutom, din passagerare kan ladda och texta, arbeta och spela medan deras enhet laddas.

Denna hållbara USB-billaddaradapter täcks av StarTech.com 2-årsgaranti för att garantera pålitlig prestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ladda din iPad eller annan surfplatta via 2,4 A USB 2.0-porten
- Ladda din smarttelefon eller iPhone via 1 A USB 2.0-porten
- Ladda två telefoner samtidigt

Funktioner

- 1 x 2,4 A USB 2.0-port
- 1 x 1 A USB 2.0-port
- Kompakt design

Kontakt(er)

Garantipolicy	2 Years
Connector A	1 - Cigarettändare för bil (12 V AUX)
Connector B	2 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

Ström

Inspänning	12 ~ 24 DC
Inström	1.4 ~ 0.7A
Utspänning	5 DC
Utström	Port 1 - 1A Port 2 - 2.4A

Utseende

Färg	Svart
Produktlängd	2.3 in [5.8 cm]
Produktbredd	0.9 in [2.4 cm]
Produkthöjd	0.7 in [1.9 cm]
Produktvikt	0.6 oz [16.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.1 in [13.0 cm]
Package Width	2.8 in [7.2 cm]

Paketets höjd 1.1 in [2.7 cm]

Fraktvikt (förpackning) 1.1 oz [31.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB-billaddare med 2 portar

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.