

Dual Port USB KFZ Ladegerät - 24W/4.8 - Schwarz

Produkt-ID: USB2PCARBKS



Dieses KFZ-Ladegerät mit 2 Anschlüssen ermöglicht es Ihnen, zwei mobile Geräte gleichzeitig beim Fahren zu laden.

Das Ladegerät bietet eine Gesamtleistung von 24 Watt, wobei 4,8 Ampere Strom auf beide Anschlüsse aufgeteilt werden. Das bedeutet, Sie können zwei Tablets gleichzeitig laden.

Das Ladegerät bietet zwei Anschlüsse mit Smart IC-Technologie. Diese ermöglicht das Erkennen des Gerätetyps, der mit jedem Anschluss verbunden ist. Durch Erkennen des angeschlossenen Geräts stellt das Ladegerät die optimal Ladung zur Verfügung, die für jedes spezifische Gerät erforderlich ist.

Das Ladegerät entspricht der Ladespezifikation 1.2 für USB-Akkus, welche die Kompatibilität mit einer breiten Reihe von mobilen Geräten gewährleistet. Dazu gehören u. a. das Apple iPhone und iPad, das Microsoft® Surface™-Tablet, das Samsung Galaxy Tab™, Nexus™-Telefone usw. Wenn Sie mit einem Fahrgast reisen, können Sie das Gerät dieser Person und Ihr eigenes Gerät laden und somit dafür sorgen, dass beide Geräte bei der Ankunft einsatzbereit sind.

Das USB2PCARBKS wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren zur Gewährleistung einer zuverlässigen Leistung angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Laden Sie zwei Tablets gleichzeitig
- Laden Sie zwei Telefone gleichzeitig

- Laden Sie ein Telefon und ein Tablet gleichzeitig

Merkmale

- Sorgen Sie dafür, dass alle Ihre Mobilgeräte während der Fahrt aufgeladen werden
- Stellen Sie die bestmögliche Ausgangsleistung zur Verfügung, die für jedes angeschlossene Gerät erforderlich ist - bis zu insgesamt 24 Watt (4,8 A), aufgeteilt auf beide Anschlüsse.
- Laden Sie beinahe jedes mobile Gerät, das die Ladespezifikation 1.2 für USB-Akkus unterstützt.

Steckverbinder

Garantiebestimmungen	2 Years
Steckverbinder A	Fahrzeugzigarettenzünder (12V AUX)
Steckverbinder B	USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Strom

Eingangsspannung	12 ~ 24 DC
Eingangsstrom	2 ~ 1A
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	Port 1 - 2.4A Port 2 - 2.4A

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 30°C (32°F to 86°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	30%-90%RH

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Produktlänge	3.0 in [75.6 mm]
Produktbreite	1.5 in [37.5 mm]



Produktgröße	1.0 in [25.5 mm]
Produktgewicht	1.2 oz [34.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	3.9 in [100.0 mm]
Package Width	2.8 in [70.0 mm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.5 oz [42.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	2-Port-USB-KFZ-Ladegerät
--------------------	--------------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

