

Dubbele USB autolader - dual USB - 24W/4.8A - 2 poorts - wit

Productcode: USB2PCARWHS



Met deze 2-poorts autolader kunt u tegelijkertijd twee mobiele apparaten opladen, terwijl u rijdt.

De lader heeft een totaal laadvermogen van 24 W, met 4,8 A per poort. Dit betekent dat u tegelijkertijd twee tablets kunt opladen.

De 2-poorts lader is voorzien van Smart IC technologie, die detecteert welk type apparaat op elke poort is aangesloten. Door herkenning van het aangesloten apparaat kiest de lader de optimale lading voor elk apparaat.

De lader ondersteunt USB-batterijlaadspecificatie 1.2 en is dus gegarandeerd compatibel met een breed scala aan mobiele apparaten waaronder de Apple iPhone en iPad, de Microsoft® Surface™ tablet, de Samsung Galaxy Tab™, Nexus™ telefoons en nog veel meer.

Als een passagier met u mee reist, kunt u zijn/haar telefoon samen met uw telefoon opladen, zodat uw beide mobiele apparaten volledig zijn geladen als u arriveert.

De USB2PCARWHS wordt gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com voor betrouwbare prestaties.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Laad tegelijkertijd twee tablets
- Laad tegelijkertijd twee telefoons

- Laad tegelijkertijd één telefoon en één tablet

## Eigenschappen

- Zorg dat al uw mobiele apparaten geladen zijn tijdens het woon-werkverkeer
- Lever het snelst mogelijke uitgangsvermogen dat nodig is voor elk aangesloten apparaat, tot in totaal 24 W (4,8 A), verdeeld over beide poorten
- Laad vrijwel elk mobiel apparaat dat USB-batterijoplaadspecificatie 1.2 ondersteunt

---

### Connector(en)

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Garantiebeleid | 2 Years                            |
| Connector A    | Sigarettenaansteker auto (12V AUX) |
| Connector B    | USB Type-A (4-polig) USB 2.0       |

---

### Voeding

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Ingangsspanning  | 12 ~ 24 DC                     |
| Ingangsstroom    | 2 ~ 1A                         |
| Uitgangsspanning | 5 DC                           |
| Uitgangsstroom   | Port 1 - 2.4A<br>Port 2 - 2.4A |

---

### Gebruiksomgeving

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | 0°C to 30°C (32°F to 86°F) |
|---------------------|----------------------------|

---

### Fysieke eigenschappen

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Kleur           | Wit              |
| Lengte product  | 3.1 in [78 mm]   |
| Breedte product | 1.5 in [37.6 mm] |
| Hoogte product  | 1.0 in [25.6 mm] |
| Gewicht product | 0.9 oz [26 g]    |

---

Verpakkingsinformatie

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Package Length           | 5.1 in [13 cm] |
| Package Width            | 2.9 in [73 mm] |
| Package Height           | 1.3 in [32 mm] |
| Verzendgewicht (verpakt) | 1.6 oz [44 g]  |

---

Wat wordt er meegeleverd

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Meegeleverd | 2-poorts witte USB-autolader |
|-------------|------------------------------|

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

