

USB zu 5.5mm Stromkabel - Typ M Hohlstecker/Niedervoltstecker - 2m

Produkt-ID: USB2TYPEM2M



Sind Sie es leid, ein separates Netzteil mit sich herumzutragen, um Ihre 5V-Geräte wie bestimmte externe Festplatten, Streaming-Media-Player und Bluetooth®-Lautsprecher mit Strom zu versorgen oder aufzuladen?

Dieses 2 m lange USB-Netzkabel ermöglicht die Stromversorgung von 5V-Gleichstromgeräten mit einem Typ-M-Stecker (Außendurchmesser: 5,5 mm, Innendurchmesser: 2,1 mm). Sie können diese Geräte über einen freien USB-Anschluss an Ihrem Laptop oder Desktop-Computer mit Strom versorgen oder aufladen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Betreiben Sie Ihre externe Festplatte oder andere Geräte mit einem Type-M-Stromanschluss über einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer
- Laden Sie Ihre Bluetooth-Lautsprecher und andere aufladbare Geräte über einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer

Merkmale

- **LANGLEBIG:** 2 m USB-A auf Typ-M Koaxial-Stromversorgungsstecker mit strapazierfähigem PVC-Mantel für hohe Festigkeit und Zuverlässigkeit; flexible PVC-Zugentlastung verhindert Ausfransen/Beschädigung durch wiederholtes Biegen oder rauen Gebrauch
- **ANWENDUNGEN:** Konvertiert jeden USB Typ-A Anschluss in eine 5V DC M-Hohlstecker Stromquelle mit einer Kabellänge von 2m; Ausgelegt für eine Stromstärke von bis zu 2,4A; Die tatsächliche Stromstärke hängt von der USB Quelle ab
- **SPEZIFIKATIONEN:** Länge: 2 m ; Schwarz; USB Typ-A; Typ-M Hohlstecker (5,5 mm Außendurchmesser, 2,1 mm Innendurchmesser); Center-Tip positiv; ausgelegt für 5 V DC bei bis zu 2,4 A
- **KOMPATIBILITÄT:** Stellen Sie sicher, dass das Gerät, das Sie mit Strom versorgen möchten, 5V DC, 2,4A oder weniger, einen Typ-M Stecker (positive Mittelspitze) benötigt und dass Ihre USB-Stromquelle oder Ihr USB-Anschluss genügend(oder mehr) Strom liefert
- **DIE WAHL DES IT-PROFIS:** Dieses USB auf 5,5mm Stromkabel wurde für IT-Profis entwickelt und gebaut und bietet lebenslange Garantie, einschließlich kostenlosem 24/5 mehrsprachigem technischen Support.

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
Steckverbinder B	1 - Barrel-Stromanschluss (Größe M, AD: 5,50, ID: 2.10)

Strom

Polarität der Mittelspitze	Positiv
----------------------------	---------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Lagertemperatur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)

Feuchtigkeit 30-75 % RH

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	24 AWG
Kabellänge	6.6 ft [2 m]
Produktlänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktbreite	0.6 in [1.5 cm]
Produkthöhe	0.4 in [1.0 cm]
Produktgewicht	1.6 oz [45.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.9 in [22.5 cm]
Paketbreite	4.9 in [12.5 cm]
Pakethöhe	0.0 in [0.1 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.8 oz [51.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 2 m USB auf Typ M Hohlstecker/Niedervoltstecker 5V Gleichstromkabel
--------------------	---

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.