

USB naar 5,5 mm voedingskabel - type M connector - 2 m

Productcode: USB2TYPEM2M



Hebt u genoeg van het meeslepen van een aparte wandadapter voor het opladen van uw 5 V apparaten, zoals bepaalde externe harde schijven, streaming mediaspelers en Bluetooth® luidsprekers?

Met deze 2 m USB-voedingskabel kunt u 5 V gelijkstroomapparaten met een type M (buitendiameter: 5,5 mm, binnendiameter: 2,1 mm) voedingsconnector gemakkelijker opladen. U kunt de apparaten voeden of opladen via een beschikbare USB-poort van uw laptop of desktop.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voed uw externe harde schijf of andere apparaten met een type M voedingsconnector via een beschikbare USB-poort op uw computer
- Laad uw Bluetooth-luidsprekers en andere oplaadbare apparaten op via een beschikbare USB-poort van uw computer

Eigenschappen

- DURABLE: 6.6ft (2.0m) USB-A to Type M (5.5mm outer diameter, 2.1mm inner diameter, center pin)

positive) coaxial barrel connector cable; This power cable can be used to power any M barrel device at 5V from a standard USB supplying up to 0.9A

- **COMPATIBILITY:** Only works with M barrel connections measuring 5.5 OD by 2.1 ID with a positive center pin; The connected device must use 5V, and a max current of 0.9A; Current supplied is determined by the USB port this cable is plugged into

- **DUURZAAM:** Deze volledig gegoten type-M coaxiale voedingsconnector met duurzaam PVC mantel voor hoge duurzaamheid en betrouwbaarheid; Flexibele PVC trekentlasting voorkomt rafelen/beschadiging door herhaaldelijk buigen of ruw gebruik

- **SPECS:** Length: 6.6ft (2.0m); USB-A; Type M coaxial power (Barrel Power Connector OD:5.50, ID: 2.10); Jacket: PVC; Outer Diam (OD): 4.5mm; 5V at up to 0.9A supplied by a USB port; Aluminum-mylar foil with braided shielding

- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze USB naar 5.5MM stroomkabel werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector(en)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Connector B	1 - Connector DC voeding (type M, buiten 5,5 binnen 2,1)

Voeding

Polariteit pin midden	Positief
-----------------------	----------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Vochtigheid	30%-75% RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------

Draaddikte	24 AWG
Kabellengte	6.6 ft [2 m]
Lengte product	6.0 ft [1.8 m]
Breedte product	0.6 in [1.5 cm]
Hoogte product	0.4 in [1.0 cm]
Gewicht product	1.6 oz [45.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.6 in [14.3 cm]
Breedte Verpakking	5.0 in [12.7 cm]
Hoogte Verpakking	0.7 in [1.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.7 oz [48.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 2m USB naar 5V DC Plug Type M Voedingskabel
-------------	---

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.