

USB 2.0 auf Hohlstecker Typ N Kabel - USB A DC 5V 5,5mm Stecker 1m

Produkt-ID: USB2TYPEN1M



Sie sind es leid, mehrere Netzadapter mitzuführen, um Ihre 5-V-Geräte zu betreiben oder zu laden, z. B. externe Festplatten, Streaming-Media Player und Bluetooth®-Lautsprecher?

Dieses 1 m USB-Stromkabel erleichtert die Stromversorgung von 5-V-DC-Geräten mit einem Type N (AD: 5,5 mm, ID: 2,5 mm) Barrel-Stromanschluss. Sie können die Geräte über einen freien USB-Anschluss an Ihrem Laptop oder Desktopcomputer betreiben und laden.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Betreiben Sie Ihre externe Festplatte oder andere Geräte, die mit einem Typ N-Stromanschluss ausgestattet sind, über einen freien USB-Port an Ihrem Computer.
- Laden Sie Ihre Bluetooth-Lautsprecher und andere aufladbare Geräte über einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer

Merkmale

- USB-A ZU TYP-N HOHLSTECKER: 1m USB-A zu Typ-N Koaxialkabel (5,5mm AD, 2,5mm ID, positiver Mittelstift); Dieses Stromkabel kann zur Stromversorgung jedes N-Hohlstecker Geräts mit 5V über

einen Standard USB-Anschluss mit bis zu 0,9A verwendet werden

- **KOMPATIBILITÄT:** Arbeitet nur mit N-Hohlstecker Verbindungen mit einem AD von 5,5 und ID von 2,5mm und positiven Mittelstift; angeschlossene Gerät muss 5V und max. Leistung von 0,9A nutzen; gelieferte Strom hängt vom USB-Anschluss ab
- **LANGLEBIG:** Vollvergossene Koaxial-Stromkabelstecker vom Typ N mit langlebigem PVC-Mantel für hohe Festigkeit und Zuverlässigkeit; die flexible PVC-Zugentlastung verhindert Ausfransen/Beschädigungen durch wiederholtes Biegen oder raue Verwendung
- **SPEZIFIKATIONEN:** 1m; USB-A; Typ N Koaxialstrom (Außendurchmesser: 5,5mm, Innendurchmesser: 2,5mm); Ummantelung: PVC; 5V bei bis zu 0,9A über einen USB-Anschluss; Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- **DIE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und hergestellt für IT-Profis, ist dieser USB auf Typ M 5,5mm Stromkabel lebenslang unterstützt, einschließlich kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischen Support (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
Steckverbinder B	1 - Barrel-Stromanschluss (Größe N, AD: 5,5, ID: 2,5)

Strom

Polarität der Mittelspitze	Positiv
----------------------------	---------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Lagertemperatur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Feuchtigkeit	30%-75% RH

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	3.3 ft [1 m]
Produktlänge	3.3 ft [1.0 m]
Produktbreite	0.6 in [1.5 cm]
Produkthöhe	0.3 in [0.8 cm]
Produktgewicht	1.0 oz [27.0 g]

Verpackungsinform
ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.8 in [14.8 cm]
Paketbreite	4.9 in [12.5 cm]
Pakethöhe	0.6 in [1.4 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.1 oz [32.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 1 m USB-auf-Typ N Barrel-5-V-Gleichstromkabel
--------------------	---

Garantieinformatio
nen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.