

USB - 5V DC電源供給ケーブル 1m

製品ID: USB2TYPEN1M



USB - 5V DC電源変換ケーブル。
外付けHDD、ストリーミングデバイス、Bluetooth®スピーカーなど、5VデバイスにUSBポートから給電します。

Type N (外径: 5.5mm、内径: 2.5mm) パレル電源コネクタを使用する5V DCデバイスへパソコンのUSBポートから給電・充電できるため、5V専用の電源アダプタを持ち運ぶ必要がありません。

エキスパートによる設計と最高品質の素材を使用しており、

認証、レポート、互換性



用途

- ・タイプN電源コネクタを備えている外付けHDDなどのデバイスにコンピューター上の空いているUSBポートから電源を供給
- ・Bluetoothスピーカーその他、充電対応機器をコンピューターのUSBポートから充電

製品の特長

- ・モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
- ・アルミニウムマイラー箔と編組シールド
- ・耐久性に優れたPVC構造
- ・仕様: ケーブル長: 1m / USB-A / タイプN同軸電源: パレル型電源コネクタ
外径: 5.5mm、内径: 2.5mm / 被覆材: PVC / ケーブル外径 (OD): 4.5mm / 供給電力: USBポートから5V、最大0.9A / 材質: アルミマイラー箔 + 編組

・ITプロからの信頼を獲得：35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

ハードウェア

| | |
|------------|-----------------|
| 保証に関する方針 | Lifetime |
| コネクタメッキ | ニッケル |
| ジャケットケーブル型 | ポリ塩化ビニル |
| ケーブル遮蔽タイプ | 2重シールド(編組+アルミ箔) |

コネクタ

| | |
|-------|-------------------------------------|
| コネクタA | 1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps) |
| コネクタB | 1 - DCプラグ(タイプN、外径:5.5mm、内径:2.5mm) |

電源

| | |
|---------------|-------|
| センターチップのポラリティ | ポジティブ |
|---------------|-------|

環境条件

| | |
|------|-----------------------------------|
| 動作温度 | -20° C to 60° C (-4° F to 140° F) |
| 保存温度 | -10° C to 30° C (14° F to 86° F) |
| 湿度 | 30%-75% RH |

物理的特徴

| | |
|--------|-----------------|
| 色 | ブラック |
| ワイヤゲージ | 28 AWG |
| ケーブル長 | 1 m [3.3 ft] |
| 製品縦 | 1.0 m [3.3 ft] |
| 製品横 | 1.5 cm [0.6 in] |
| 製品高さ | 0.8 cm [0.3 in] |
| 製品重量 | 27.0 g [1.0 oz] |

パッケージ情報

| | |
|----------------|------------------|
| パッケージ数量 | 1 |
| パッケージ縦 | 14.8 cm [5.8 in] |
| パッケージ横 | 12.5 cm [4.9 in] |
| パッケージ高さ | 1.4 cm [0.6 in] |
| 工場出荷時(パッケージ)重量 | 32.0 g [1.1 oz] |

箱に含まれているもの

パッケージ内容

1 - 1m USB - N型バレル5V DC電源ケーブル

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。