USB 2.0 – VGA変換アダプター／USB Type-A接続／1920x1200（1080p）／Windows & Mac／ブラック／ディスプレイ コンバーター／USB32VGAPROの代替品

製品ID: USB2VGAPRO2

Windows®およびMac®コンピュータの外付けグラフィックスカードとして機能するUSB – VGAアダプタ。簡単・便利なUSB接続で、デスクトップまたはノートパソコンをデュアル／マルチモニタ環境に設定します。

このUSB-VGAアダプタは、さまざまな用途での高品質ビデオ（最大解像度1920x1200）に対応し、コンピュータ1台で同時に5台の外付けディスプレイを使用することができます（別売の外付けビデオアダプタ、USB2VGAPRO2を使用）。USB 2.0ポートからホストコンピュータに接続し、既存ディスプレイのデスクトップ画面をミラーリングまたは拡張、コンピュータ筐体を開く必要がない外付けVGAビデオカードとして機能します。

Microsoft Windows®（Aeroテーマ含む）およびMac OS Xでドライバがサポートされており、ビデオの最大解像度は1920x1200に対応しています。多様な操作環境と大型スクリーンディスプレイ／モニタに適したUSB-VGAビデオアダプタとなっています。

認証、レポート、互換性

用途

・最大5台の複数モニタ／プロジェクタをコンピュータに接続（外付けディスプレイ1台につき1個のUSB2VGAPRO2アダプタを使用）

・複数台のディスプレイにまたがって大型または複数のスプレッドシートを表示

・
異なるVGA画面で複数のアプリケーションを実行することにより生産性を向上し、1台のディスプレイでメールをチェックし、別のディスプレイで文書の編集が可能

・USB-VGAアダプタでPCとTVを接続し、家族写真の表示やムービーの再生

・複数台のVGAモニタを1台のコンピュータに接続し、素晴らしいマルチメディアプレゼンテーションを作成

・参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適

製品の特長

・1920x1200での優れたパフォーマンス。24インチから26インチのモニタやこれより小さい画面での使用に理想的

・Windows® Aeroテーマに対応

・Mac® OS X対応

・5本のアダプタを1台のPCにつないで、本物の拡張デスクトップを体験

・USBバスパワー対応。外付け電源アダプタ不要

・手軽な簡単実装

・DisplayLink DL-195チップ使用

ハードウェア		
	保証に関する方針	2 Years
	AV入力	USB 2.0
	AV出力	VGA
	USBパス・スルー	なし
	メモリ	16MB
	チップセットID	DisplayLink - DL-195
性能		
	最大アナログ解像度	1920x1200 (32-bit Color)
	対応解像度	スタンダード (16/32ビット): 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200 ワイドスクリーン (16/32ビット): 1366 x 768, 1440 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1200
	MTBF	87,703時間

コネクタ		
	コネクタタイプ	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
		1 - VGA（高密度D-Sub）[15ピン]
ソフトウェア		
	OS互換性	Windows® XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11/11 ARM
		macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0
		Chrome OS™ v55+
		Ubuntu 14.04/16.04/18.04/20.04/22.04/24.04
特記 / 必要条件		
	システムおよびケーブル要件	システムプロセッサ：1.2GHz
		システムメモリ：512MB
	注意	Power PCベースのMacintoshコンピューター（最新iMac、PowerBook、PowerMac等）には現在対応していません
		コンピュータ1台に最大で5件のUSBビデオアダプタを接続。複数アダプタのサポートは、システムリソースによって異なります。
		このUSBビデオアダプタは、ゲームなどグラフィックを多用する用途には適していません。
インジケータ		
	LEDインジケータ	1 - ブルー - 電源入
電源		
	電源	USB電源
環境条件		
	動作温度	10° C to 40° C (50° F to 104° F)
	保存温度	-10° C to 80° C (14° F to 176° F)
	湿度	<85%（結露しないこと）
物理的特徴		
	色	ブラック
	ケーブル長	165 mm [6.5 in]
	製品縦	78 mm [3.1 in]
	製品横	4.4 cm [1.7 in]
	製品高さ	1.6 cm [0.6 in]
	製品重量	64 g [2.3 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	14.5 cm [5.7 in]
パッケージ横	21.1 cm [8.3 in]
パッケージ高さ	4.0 cm [1.6 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	196.0 g [6.9 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - USB - VGA アダプタ
	1 - 取扱説明書

＊製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。