

USB 3.0 auf Gigabit Netzwerkadapter - Silber

Produkt-ID: USB31000SA



Erlangen Sie schnellen, zuverlässigen Netzwerkzugriff für Ihr MacBook, Chromebook™ oder Tablet, selbst wenn dieses keinen Ethernet-Port hat. Dieser USB 3.0-auf-Gigabit-Netzwerkadapter fügt Ihrem Computer über einen USB 3.0-Anschluss einen einzelnen RJ45-Ethernet-Port hinzu. Er installiert sich sofort - ohne Treiber.

Der Netzwerkadapter verfügt über ein hochwertiges Aluminiumgehäuse mit silbernem Erscheinungsbild und ist somit der perfekte Begleiter für Ihr MacBook, Chromebook oder Tablet. Dieser USB-Netzwerkadapter ist kompakt und mobil und somit hervorragend als Laptopzubehör geeignet. Sie müssen keinen zusätzlichen Netzadapter mitführen, da die Stromversorgung direkt über den Host-USB-Anschluss erfolgt.

Der USB 3.0-Netzwerkadapter ist dank Unterstützung für volle Gigabit-Bandbreite durch Nutzung der Leistung von USB 3.0 (5 Gbit/s) ideal für Büro- und Heimnutzung. Sie können über ein Gigabit-Netzwerk schnell auf sehr große Dateien zugreifen und sparen so täglich wertvolle Zeit. Der Realtek-Chipsatz gewährleistet zuverlässige Leistung.

Schnell einsatzbereit. Stecken Sie einfach diesen Ethernet-Kabeladapter in den USB-Anschluss am Laptop, und stellen Sie eine Verbindung zum Netzwerk her. Der Chipsatz des Netzwerkadapters bietet native Treiberunterstützung, so müssen Sie sich nicht um die Installation zusätzlicher Software kümmern.

Der USB31000SA wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Ideal für MacBook, Chromebook oder andere Slim-Laptops und Tablets ohne RJ45-Anschluss
- Führen Sie den Adapter als mobiles USB-betriebenes Zubehör für Ihren Laptop mit

Merkmale

- Fügen Sie Ihrem Laptop oder Tablet über den USB 3.0-Anschluss einen kabelgebundenen Gigabit Ethernet-Anschluss hinzu
- Native Treiberunterstützung (Windows, Mac und Chrome OS)
- Elegante Aluminiumbauweise mit Silber - der perfekte Begleiter für Ihr MacBook, Chromebook oder Tablet
- Bietet zuverlässigen kabelgebundenen Netzwerkzugriff mit einem 10/100/1000-RJ45-Ethernet-Port, der vollständig mit den IEEE 802.3i/u/ab-Standards kompatibel ist
- USB-betrieben für einfache Mobilität
- Der Realtek RTL8153-Chipsatz gewährleistet zuverlässige Leistung
- Wake on LAN-Unterstützung
- Bis zu 9K Jumbo Frame-Unterstützung
- Unterstützung für Auto MDIX
- Unterstützung für Vollduplex-Flow Control
- Unterstützt IEEE 802.1Q VLAN Tagging
- Unterstützung für Energie-effizientes Ethernet nach IEEE 802.3az

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Ports	1
Schnittstelle	USB 3.0
Bustyp	USB 3.0
Industrienormen	IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX und IEEE 802.3X Vollduplex

Chipset-ID Realtek - RTL8153

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	1 Gbit/s - Vollduplex-Gigabit-Ethernet
Max. Entfernung	100 m / 330 ft
Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
Überspannungsschutz	Ja
Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full Duplex-Unterstützung	Ja
Jumbo Frame Support	9K max.

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) RJ-45
-----------------------	--

Software


Betriebssystemkompatibilität	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 macOS 10.7 bis 10.15, 11.0 <i> VLAN-Tagging wird derzeit in macOS </ i> nicht unterstütztLinux Kernel 2.6.25 bis 4.11.x <i> Nur LTS-Versionen </ i> Chrome OS®
------------------------------	--

Anzeiger

LED-Anzeiger	Stromversorgung (Blau) Link (Grün) Aktivität (Gelb)
--------------	---

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
--------------------	-----------------------------



Lagertemperatur	-55°C to 125°C (-67°F to 257°F)
Feuchtigkeit	20 % ~ 90 %

Physische Eigenschaften

Farbe	Silber
Form Factor	Befestigtes Kabel
Gehäusotyp	Aluminium
Kabellänge	7.5 in [19.0 cm]
Produktlänge	2.6 in [66.1 mm]
Produktbreite	1.0 in [24.9 mm]
Produkthöhe	0.7 in [16.9 mm]
Produktgewicht	1.3 oz [36.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	8.0 in [20.4 cm]
Package Width	4.4 in [11.2 cm]
Package Height	0.8 in [21.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.0 oz [84.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB 3.0-Gigabit-NIC
	Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

