

USB auf USB-C Kabel - St/St - 1m - USB 3.0 - USB A zu USB-C

Produkt-ID: USB315AC1M



Mit diesem USB-zu-USB-C™-Kabel können Sie Ihre USB 3.0-, USB Typ-C™-Geräte (wie Festplatten) oder mobilen Geräte an eine USB Typ-A-Schnittstelle an Ihrem Computer, Ladegerät oder Tablet anschließen.

Das USB315AC1M wird mit einer 2-Jahres-Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Zum Anschließen von USB-C-Peripheriegeräten wie Festplatten an Ihre USB-A-Laptops oder -Tablets
- Laden Sie Ihr mobiles USB-C-Gerät über Ihren USB-A-Laptop oder ein Wandladegerät auf
- Synchronisieren Sie Ihr mobiles USB-C-Gerät mit Ihrem USB-A-Computer

Merkmale

- Unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s
 - Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer 2-jährigen Garantie
-

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
--------------	--------------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Steckverbinder B	USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps)


Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit	5%-90% RF (kondensationsfrei)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	24/32 AWG
Kabellänge	39.4 in [100 cm]
Produktlänge	39.4 in [100.0 cm]
Produktbreite	0.6 in [16.0 mm]
Produkthöhe	0.3 in [8.0 mm]
Produktgewicht	1.4 oz [41.0 g]

Verpackungsinformationen



Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.7 oz [49.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB-C-zu-USB-A-Kabel
--------------------	----------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

