

USB-C-zu-USB-C-Kabel - M/M - 1 m - USB 3.0 | USB 2.0 (5 Gbit/s)

Produkt-ID: USB315CC1M



Mit diesem USB-3.0, USB-C-zu-USB-C™-Kabel können Sie USB 3.0-, USB Typ-C™-Geräte (wie Festplatten) oder mobile Geräte an einen USB Type-C-Port an Ihrem Computer, Ladegerät oder Tablet anschließen. Das Kabel ist zudem mit Thunderbolt™ 3-Ports kompatibel.

Schließen Sie Ihre neueren USB-C-Mobilgeräte, beispielsweise das Samsung Galaxy S8, S8+, Nexus™ 6P und 5X-Telefone, an Ihren Computer an. Das Kabel liefert eine Ladung von bis zu 3 Ampere (60W) und unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s.

Dieses USB-Kabel vom Typ C mit einer Ausgangsleistung bis zu 3 A kann auch verwendet werden, um ein USB-C-Laptop, wie z. B. Ihr Apple MacBook oder Chromebook Pixel™, mit Strom zu versorgen. Schließen Sie einfach Ihren Laptop an ein USB-C-Wandladegerät an.

Das Kabel unterstützt Full-4K-60 Hz-Video sowie DisplayPort 1.2 und ist kompatibel mit vorhandenen DisplayPort-Bildschirmen. Es ist ideal geeignet zum Verbinden Ihrer Dockingstation oder Ihres Laptops mit einem Monitor mit beeindruckender Auflösung, faszinierendem Kontrast und erstaunlicher Farbtiefe für atemberaubende Details.

Außerdem können Sie Ihre Peripheriegeräte mit USB 3.0-Anschluss, wie z. B. Festplattengehäuse und Docks, an Ihr Notebook anschließen.

Das USB315CC1M wird mit einer 2-Jahres-Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen



- Schließen Sie ein USB-3.0-Gerät wie z. B. eine tragbare Festplatte oder eine Dockingstation an Ihren USB-C-Laptop oder -Desktop-Computer an
- Laden und synchronisieren Sie Ihre USB-C-Mobilgeräte mit Ihrem Computer
- Laden Sie Ihre USB-C-Geräte mit einem Wandladegerät, einem KFZ-Ladegerät oder einer Power Bank auf
- Versorgen Sie Ihren USB-C-fähigen Laptop mit Strom dank eines USB Type-C-Netzladegeräts

Merkmale

- Unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s
- Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss
- Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer 2-jährigen Garantie

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Max. Analogauflösungen	4K @ 60Hz
Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s

Steckverbinder

Steckverbinder A	USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps)
Steckverbinder B	USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps)

Strom

Power Delivery	60W
----------------	-----



Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit	5%-90% RF (kondensationsfrei)

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	24/32 AWG
Kabellänge	39.4 in [100 cm]
Produktlänge	39.4 in [100.0 cm]
Produktbreite	0.5 in [12.1 mm]
Produkthöhe	0.3 in [6.4 mm]
Produktgewicht	1.4 oz [39.0 g]

Verpackungsin-
formationen

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.7 oz [47.0 g]

Verpackungsin-
halt

Im Paket enthalten	USB-C-Kabel
--------------------	-------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

