2m USB-C Kabel, USB 5Gbps, 100W (5A) Power Delivery, 4K 60Hz DP Alt Mode, TPE-Mantel - Thunderbolt-Kompatibel

Produkt-ID: USB315CCV2M

Mit diesem USB 3.2 Gen 2-USB-C™ Kabel schließen Sie Ihre USB Typ C™ Geräte an, um sie zu laden, zu synchronisieren und mit Strom zu versorgen.

Das Kabel ist auch mit Thunderbolt™ 3 Anschlüssen kompatibel. Dies bedeutet, Sie können Ihre mobilen USB-C Geräte mithilfe Ihres Thunderbolt 3 Laptops laden und synchronisieren.

Versorgen Sie Ihre USB-C Geräte mit Strom

Mit bis zu 5 A (100 W) Stromversorgung können Sie einen USB-C Laptop wie Ihr Apple MacBook oder Microsoft Surface Book mit Strom versorgen. Schließen Sie das Kabel einfach an Ihr USB-C Laptop und ein USB-C Wandladegerät an.

Verwenden Sie dieses USB Typ C Kabel zur Stromversorgung Ihrer USB-C-Festplatte über den USB-C-Port Ihres Laptops.

Stellen Sie 8K Video mit DisplayPort 1.4 Alt Modus bereit

Das Kabel unterstützt 8K 30 Hz Video mit DisplayPort 1.4 und ist abwärtskompatibel, um Ihre Dockingstation oder Ihren Laptop an einen Monitor anzuschließen, der eine Auflösung von 4K oder 1080p unterstützt.

Aufladen Ihrer mobilen Geräte

Bei Verwendung mit Geräten, die PD 3.0 unterstützen, lädt dieses Kabel bis zu 20 V und 5 A für maximal 100 W. Es kann Ihre Ladezeit verkürzen und sicherstellen, dass Ihre mobilen Geräte jederzeit einsatzbereit sind.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

## Merkmale

• HOHE LEISTUNG: 2m USB-C Kabel unterstützt USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5Gbps) Datenübertragung; DisplayPort 1.4 Alt-Modus bis zu 4K 60Hz; Dieses USB-C zu C Kabel unterstützt bis zu 100W (5A) Power Delivery 3.0 Ladung; Thunderbolt 3-kompatibel

• HOCHWERTIGE KONSTRUKTION: Dieses hochwertige USB-C Kabel wurde nach den Standards USB 3.2 Gen 2 getestet; 32 AWG Leiter mit Al-Mylar-Folie (85 % Geflecht-Abdeckung) EMI-Abschirmung sorgt für überragende Signalintegrität und Zuverlässigkeit

• LANGLEBIGES DESIGN: USB Kabel vom Typ C wurde getestet, um mehr als 10000 Einsteckvorgänge und mehr als 4000 Biegezyklen bei einem Winkel von 60° zu widerstehen; langlebige flexible TPE-Ummantelung und Zugentlastung; TPE ist ungiftig und halogenfrei; kompatibel mit USB 3.2 Gen 1 und früheren Versionen

• ANWENDUNGEN: Arbeitet mit Dockingstationen/externen Festplatten; TB3/4 oder USB-C Laptops MacBook Air/Pro, Surface Book, X1 Carbon, iPad Pro, iPhone 15 [Plus/Pro/Max] & höher, Samsung Galaxy S8 & höher, Pixel 5; mobile USB-C Monitore Asus ZenScreen/ProArt

• TECHNISCHE DATEN: 2m; USB 3.2 5Gbps (USB 3.2 Gen 1); PD 3.0, 20V (max.), 5A (max.); USB-C Kabel Stecker auf Stecker; 4.8mm AD, 32 AWG; TPE Ummantelung; EMI Abschirmung: Al-Mylar-Folie, 85% Geflechtabdeckung; DP 1.4 Alt Modus (8K, 30Hz),; 2 Jahre Garantie

| | | |
|---|---|---|
| Hardware | | |
| | Garantiebestimmungen | 2 Years |
| | Steckverbinderplatten | Nickel |
| | Typ der Kabelummantelung | TPE - Thermoplastic Elastomers |
| | Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht |
| Leistung | | |
| | Max. Digitalauflösungen | 8K @ 30Hz |

| | | |
|---|---|---|
| | Typ und Rate | USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s |
| Steckverbinder | | |
| | Steckverbinder A | 1 - USB 3.2 Typ-C (24-pin, Gen 1, 5Gbit/s) |
| | | 1 - USB 3.2 Typ-C (24-pin, Gen 1, 5Gbit/s) |
| Strom | | |
| | Power Delivery | 100W |
| Physische Eigenschaften | | |
| | Farbe | Gray and Black |
| | Drahtstärke | 30/32 AWG |
| | Kabellänge | 78.7 in [2000 mm] |
| | Außendurchmesser des Kabels | 0.2 in [4.8 mm] |
| | Produktlänge | 6.6 ft [2.0 m] |
| | Produktbreite | 0.5 in [1.2 cm] |
| | Produkthöhe | 0.3 in [6.5 mm] |
| | Produktgewicht | 2.9 oz [82.0 g] |
| Verpackungsinformationen | | |
| | Paketmenge | 1 |
| | Paketlänge | 6.9 in [17.4 cm] |
| | Paketbreite | 5.0 in [12.6 cm] |
| | Pakethöhe | 0.6 in [1.5 cm] |
| | Versandgewicht (Verpackung) | 3.2 oz [92.0 g] |
| Verpackungsinhalt | | |
| | Im Paket enthalten | 1 - 2 m langes USB-C Kabel mit 5 Gbit/s |

Garantieinformationen

| | |
|---|---|
| Warranty | 2 Jahre |

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.