

USB-A - USB-Cケーブル / 1m / USB 3.2 Gen 2 / 10Gbps / Type-A to Type-C / 3A / オス・オス / ブラック / 充電 データ転送

製品ID: USB31AC1M



USB - USB-Cケーブル。コンピュータやUSB充電器のUSB-AポートにUSB-Cデバイスを接続します。

このUSB-A - USB-Cケーブルは、USB-C 3.2 Gen 2仕様のすべてを満たし、USB-IF (USB Implementers Forum) の認証を取得しています。認証取得の要件には、USBコンプライアンスが定める環境的・電氣的・機械的な規格のすべてが含まれており、あらゆるUSB-Cデバイスに対応する、高品質で信頼性の高いケーブルであることが保証されています。

このUSB-C 3.2 Gen

2ケーブルは、最大10Gbpsのデータ転送速度に対応しており、大きなファイルや動画を数秒で伝送することができます（接続するホストコンピュータで10Gbpsに対応している場合）。これは、USB 3.2 Gen 1の2倍、USB 2.0の20倍に相当する速度です。

StarTech.comでは、10Gbps USB-Aポートを備えたPCI Expressカードを提供しています。また、Thunderbolt 3ノートパソコンに10Gbpsポートを増設できるThunderbolt 3コントローラアダプタもご利用いただけます。

このUSB - USB-Cケーブルは外出が多いユーザーに最適です。どこでも端末を充電することができます。

- ・ウォールチャージャー
- ・カーチャージャー
- ・モバイルバッテリー
- ・ノートパソコン

このケーブルではまた、USB-Aポート搭載のデバイスに、USB-C 3.2 Gen 2/USB-C対応のハードドライブケースやドッキングステーションなど新型の周辺機器を接続する際にも便利です。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ USB-C機器をコンピュータまたはチャージャーのUSB-Aポートに接続

製品の特長

- ・ USB-IF規格対応のUSB – USB-Cケーブルで優れた接続機能を提供
- ・ 10Gbpsのデータ転送速度に対応するUSB 3.2 Gen 2ケーブルでデータを高速伝送
- ・ USB-Aチャージャー／ノートパソコンでUSB-Cモバイル端末を充電
- ・ USB Type-CポートがないノートパソコンにUSB Type-C周辺機器を接続

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)

性能

タイプおよび定格	USB 3.2 Gen 2 – 10 Gbit/s
----------	---------------------------

コネクタ

コネクタA	1 – USB 3.2 Type-A (9ピン Gen 2, 10Gbps)
コネクタB	1 – USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

環境条件

動作温度	0° C to 35° C (32° F to 95° F)
保存温度	-10° C to 80° C (14° F to 176° F)
湿度	5%–90% RH 結露なし

物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	ストレート
ケーブル長	1 m [3.3 ft]
製品縦	1.0 m [3.3 ft]
製品横	1.6 cm [0.6 in]
製品高さ	0.8 cm [0.3 in]
製品重量	40.0 g [1.4 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	13.0 cm [5.1 in]
パッケージ横	12.7 cm [5.0 in]
パッケージ高さ	1.9 cm [0.7 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	48.0 g [1.7 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 1m USB 3.1 USB-C - USB-Aケーブル
---------	----------------------------------

Warranty Information

Warranty	整備品2年保証
----------	---------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。