

50cm USB-A zu USB-C Ladekabel, Laden & Synchronisieren, USB 10Gbps, USB A zu USB C Datenkabel, M/M, Schwarz

Produkt-ID: USB31AC50CM



Mit diesem USB-zu-USB-C™-Kabel können Sie Ihre USB 3.2 Gen 2, USB Typ-C™-Geräte (wie externe Festplatten) oder mobilen Geräte an eine USB Typ-A-Schnittstelle an Ihrem Computer oder Ladegerät anschließen.

Dieses 0,5 Meter lange Kabel eignet sich bestens, um Ihre mobilen Geräte über Verbindungen mit kurzer Distanz zu Ihrem Laptop zu laden und zu synchronisieren. Das Verschieben von großen Dateien oder Übertragen von Filmen erfolgt in Sekunden mit der doppelten Geschwindigkeit von USB 3.2 Gen 1 und 20 Mal schneller als USB 2.0.

Sie können das Kabel auch zum Laden Ihrer Geräte über ein USB-A-Wandladegerät, KFZ-Ladegerät oder eine Power Bank verwenden - ideal für einfache, saubere Verbindungen unterwegs.

Das kurze Kabel erleichtert die das Arbeiten in kleineren externen Arbeitsbereichen, in Cafés oder Hotelzimmern. Es ermöglicht das Anschließen eines USB 3.2 Gen 2 Peripheriegeräts, wie z. B. einer externen Festplatte, an Ihr Notebook, ohne Kabelsalat zu verursachen.

Mit einer Bandbreite von 10 Gbit/s können Sie Ihre USB-Type-C-Geräte über dieses USB-3.2-Gen-2-Kabel im Nu synchronisieren. So verbringen Sie weniger Zeit mit dem Übertragen und Sichern Ihrer Daten und mehr Zeit damit, sich auf ihre Projekte und Präsentationen zu konzentrieren.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Zum Anschließen von USB-C-Peripheriegeräten wie externen Festplatten an Ihre USB-A-Laptops oder -Tablets
- Laden Sie Ihr mobiles USB-C-Gerät über Ihren USB-A-Laptop oder ein Wandladergerät auf
- Synchronisieren Sie Ihr mobiles USB-C-Gerät mit Ihrem USB-A-Computer

## Merkmale

- Unterstützung von USB 3.2 Gen 2-Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s bei Verwendung eines USB 3.2 Gen 2-Hosts und -Geräts.
- Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer 2-jährigen Garantie

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

---

### Leistung

Typ und Rate	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
--------------	---------------------------

---

### Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - USB 3.2 Typ-A ( 9-pin, Gen 2, 10Gbit/s)
Steckverbinder B	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

---

### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	30 AWG
Kabellänge	1.6 ft [0.5 m]

Produktlänge	1.6 ft [0.5 m]
Produktbreite	0.5 in [1.2 cm]
Produkthöhe	0.4 in [1 cm]
Produktgewicht	1.0 oz [29 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.8 in [22.3 cm]
Paketbreite	3.5 in [90 mm]
Pakethöhe	0.4 in [10 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.0 oz [29 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB-C-zu-USB-A-Kabel
--------------------	--------------------------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.