

50cm USB-C Kabel 10Gbit/s - USB-IF zertifiziertes USB-C Kabel - USB 3.2 Gen 2 Typ-C Kabel - 100W (5A) Power Delivery, DP Alt Mode - USB-C Kabel - Laden&Synchronisieren

Produkt-ID: USB31CCV50CM



Mit diesem USB-C™ Kabel USB 3.2 Gen 2 mit 10 Gbit/s schließen Sie Ihre USB-Typ-C™ Geräte an, um sie zu laden, zu synchronisieren und mit Strom zu versorgen.

Das Kabel ist auch mit Thunderbolt™ 3 Anschlüssen kompatibel. Dies bedeutet, Sie können Ihre mobilen USB-C Geräte mithilfe Ihres Thunderbolt 3 Laptops laden und synchronisieren.

Versorgen Sie Ihre USB-C Geräte mit Strom

Mit bis zu 5 A (100 W) Stromversorgung können Sie einen USB-C Laptop wie Ihr Apple MacBook oder Microsoft Surface Book mit Strom versorgen. Schließen Sie das Kabel einfach an Ihr USB-C Laptop und ein USB-C Wandladegerät an.

Verwenden Sie dieses USB Type-C Kabel zur Stromversorgung Ihrer USB-C-Festplatte über den USB-C-Port Ihres Laptops.

Dieses Kabel mit einer Sonderlänge von 50 Zentimetern eignet sich bestens, um Ihre mobilen USB Typ C Geräte über Verbindungen mit kurzer Distanz zu Ihrem Laptop zu laden und zu synchronisieren.

Sie können das Kabel auch zum Laden Ihrer USB-C Geräte über ein Wandladegerät, ein KFZ-Ladegerät oder eine Power Bank des Typs USB-C verwenden. Es ist das ideale Kabel, wenn Sie Pendler sind und es im Auto verwenden möchten oder wenn Sie für eine bessere Übersicht bei der Synchronisierung mit Ihrem Laptop sorgen möchten.

Stellen Sie 8K-Video mit DisplayPort 1.4 Alt Modus bereit

Das Kabel unterstützt Video mit 8K 30 Hz Video mit DisplayPort 1.4 und ist abwärtskompatibel für den Anschluss Ihrer Dockingstation oder Ihres Laptops an einen Monitor, der eine Auflösung von 4K oder

1080p unterstützt.

Bewahren Sie es als Ersatzkabel für Reisen auf.

Tauschen Sie das USB-C Ladekabel aus, das mit Ihrem Gerät geliefert wurde, oder nehmen Sie eines als Ersatzkabel auf Reisen mit. So sind alle Ihre Geräte bei Bedarf stets einsatzbereit, während Sie unterwegs sind.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

### Merkmale

- **HOHE LEISTUNG:** 50 cm USB-C Kabel unterstützt USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbit/s Datenübertragung); DisplayPort 1.4 Alt Modus bis zu 8K 30 Hz; USB-C auf C Kabel unterstützt bis zu 100W (5A) Power Delivery 3.0 Laden; kompatibel mit Thunderbolt 3
- **HOCHWERTIGES USB-C KABEL:** Der hochwertige USB-C Kabel für zu Hause/Büro wurde nach den Standards USB 3.2 Gen 2 getestet; 32AWG Leiter mit EMI-Abschirmung aus Al-Mylar Folie (85% Geflecht) bietet eine überragende Signalintegrität und Zuverlässigkeit
- **LANGLEBIG:** Kurzes USB-C Kabel wurde getestet, um mehr als 10000 Einsteckvorgängen und mehr als 4000 Biegezyklen bei einem Winkel von 60° zu widerstehen; langlebige flexible TPE-Mantel und Zugentlastung; TPE ist ungiftig und halogenfrei; USB 3.0 kompatibel
- **ANWENDUNGEN:** Arbeitet mit Dockingstationen/externen Festplatten; TB3/4 oder USB-C Laptops MacBook Air/Pro, Surface Book, X1 Carbon, iPad Pro, iPhone 15 [Plus/Pro/Max] & höher, Samsung Galaxy S8 & höher, Pixel 5; mobile USB-C Monitore Asus ZenScreen/ProArt
- **TECHNISCHE DATEN:** 0,5m; Schwarz; USB 3.2 Gen 2 10Gbit/s; PD 3.0, 20V, 5A (max.); USB-C Stecker auf Stecker; 4.8 mm Durchmesser, 32 AWG; Mantel: TPE; EMI Abschirmung: Al-Mylar Folie, 85% Geflecht; DP 1.4 Alt Modus 8K, 30 Hz; 2 Jahre Garantie

---

### Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Steckverbinderplatten Nickel

Typ der TPE - Thermoplastic Elastomers

	Kabelummantelung	
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
<hr/>		
Leistung		
	Max. Digitalauflösungen	8K@30Hz
	Typ und Rate	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
<hr/>		
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps) 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
<hr/>		
Strom		
	Power Delivery	100W
<hr/>		
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Gray and Black
	Drahtstärke	30/32 AWG
	Kabellänge	1.6 ft [0.5 m]
	Außendurchmesser des Kabels	0.2 in [4.8 mm]
	Produktlänge	19.7 in [50.0 cm]
	Produktbreite	0.5 in [1.2 cm]
	Produkthöhe	0.3 in [6.5 mm]
	Produktgewicht	0.9 oz [26.0 g]
<hr/>		
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	8.7 in [22.0 cm]
	Paketbreite	4.9 in [12.5 cm]

Pakethöhe 0.4 in [1.0 cm]

Versandgewicht  
(Verpackung) 1.1 oz [32.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - 50 cm langes USB-C Kabel mit 10 Gbit/s.

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.