

USB-C – Micro-USBケーブル／50cm／USB 3.2 Gen 2／10Gbps／Type-C to Type-B／3A／ブラック／Micro-B データ転送 外付けHDD SSD対応

製品ID: USB31CUB50CM



USB-C™ – Micro-Bケーブル。USB Type-C™対応のノートパソコンにUSB-C 3.2 Gen 2 (10Gbps) Micro-USB 端末を接続することができます。また、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Micro-USBモバイル端末を充電・同期することができます。

標準より短めの50cmケーブルは、USB-Cノートパソコンと接続デバイスが近接する場合に便利です。USB-C 3.2 Gen 2対応ドライブケースその他、Micro-USB機器を移動中でも接続することができます。

短めのケーブルは、装置をセットアップする際に配線が邪魔になりません。携帯性が非常に高く、オフサイトの狭いワークスペースや、喫茶店やホテルルームなどでの使用に最適です。

このUSB-C 3.2 Gen 2 Gen2ケーブルは、10Gbpsの伝送帯域に対応し、USB 3.2 Gen 1の2倍、USB 2.0の20倍のスピードでデータの転送とバックアップを行います。また、旧型のUSB 3.2 Gen 1周辺機器を新型のコンピュータに接続し、5Gbpsのスピードでデータ転送を行うことができます。

このケーブルを使用し、Micro-USB 3.2 Gen 1対応のスマートフォンやタブレットをUSB-C 3.2 Gen 2対応のノートパソコン／デスクトップパソコンに接続して充電と同期を行うことができます。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ポータブルハードドライブ、ビデオキャプチャデバイスなど Micro USB 3.1デバイス、または旧型のUSB 3.0デバイスをUSB 3.1コンピュータに接続
- ・旧型のUSB 3.0端末をUSB 3.1対応の新型ノートパソコンやデスクトップPCで充電・同期

製品の特長

- ・接続するホストとデバイスがUSB 3.2 Gen2に対応している場合、最大10Gbpsの速度でデータ転送
- ・どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続
- ・Thunderbolt™ 3ポート互換
- ・当社の2年保証で信頼性を保証

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)

性能

タイプおよび定格	USB 3.2 Gen 2 – 10 Gbit/s
----------	---------------------------

コネクタ

コネクタA	1 – USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
コネクタB	1 – USB 3.2 USB Type Micro-B (10ピン, Gen 2, 10Gbps)

物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	ストレート
ワイヤゲージ	24/30 AWG
ケーブル長	0.5 m [1.6 ft]
製品縦	50.0 cm [19.7 in]
製品横	1.5 cm [0.6 in]
製品高さ	1.2 cm [0.5 in]
製品重量	26.0 g [0.9 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	13.4 cm [5.3 in]
パッケージ横	12.3 cm [4.8 in]
パッケージ高さ	1.5 cm [0.6 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	30.0 g [1.1 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容

1 - USB-C - Micro-Bケーブル

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。