

USB 3.0 auf HDMI und VGA Adapter - 4K/1080p USB Typ-A Dual Monitor Multiport Konverter - Externe Video Grafikkarte für mehrere Bildschirme - Multi Display USB Adapter

Produkt-ID: USB32HDVGA



Dieser USB 3.0-auf-HDMI-VGA-Adapter ist eine tragbare Lösung für den Anschluss eines HDMI- und VGA-Displays an Ihren USB-A-Laptop oder -Desktop-Computer. Mit dem Multiport-Videoadapter können Sie Inhalte auf zwei zusätzlichen Monitoren gleichzeitig spiegeln oder erweitern (1 x HDMI und 1 x VGA) und so eine Workstation mit zwei Bildschirmen schaffen.

Dieser Multidisplay-Adapter funktioniert wie eine externe Grafikkarte und bietet eine praktische Möglichkeit, bei einem USB 3.0-Desktop-PC oder -Laptop mehrere Monitore hinzuzufügen.

Der Adapter nutzt die USB-3.0-Schnittstelle und überträgt HD-Inhalte auf Ihre HDMI- und VGA-Displays. Mit dem Adapter können Sie Ihren primären Desktop spiegeln oder Ihren Desktop erweitern, um Ihren Arbeitsbereich zu verdoppeln und Ihre Produktivität zu steigern.

Sie benötigen keine verschiedenen Adapter mehr. Dieser USB-3.0-Videoconverter bietet sowohl HDMI- als auch VGA-Ausgänge. Mit diesem Multiport-Adapter können Sie Ihren Laptop bequem mit einem beliebigen HDMI- und VGA-Display oder -Projektor verbinden.

Der leichte Dongle hat eine geringe Stellfläche und ist somit das perfekte Zubehör für Profis, die viel unterwegs sind.

Der HDMI-Ausgang an diesem USB-3.0-Videoadapter unterstützt UHD-Auflösungen von bis zu 4K 30 Hz, während der VGA-Ausgang HD-Auflösungen von bis zu 1920 x 1080 unterstützt - keine Kompromisse bei der Bildqualität.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schließen Sie unterwegs oder im Büro praktisch jedes HDMI- und VGA-Display an
- Erweitern Sie einen USB-3.0-Computer um mehrere Monitore
- Führen Sie mehrere Anwendungen auf zwei Bildschirmen simultan aus

Merkmale

- **DUAL-MONITOR ADAPTER:** USB-A 3.0 (5Gbit/s) auf HDMI & VGA externer Video Adapter Konverter fügt bis zu zwei zusätzliche Bildschirme hinzu; Unterstützt HDMI 4K 30Hz (3840x2160) mit 2ch Audio & VGA 1080p (1920x1080) 60Hz
- **PRAKTISCH:** Externe Grafikkarte bietet eine einfache und universelle Möglichkeit, einen einzelnen Bildschirm, Projektor oder HDTV anzuschließen oder zusätzliche Monitore zu fast jedem Computer/Laptop mit einem USB 3.0 (USB Typ-A) Port hinzuzufügen
- **HOST KOMPATIBILITÄT:** Erweitern Sie die Produktivität Ihres bestehenden Arbeitsplatzes mit einer Workstation mit mehreren Bildschirmen zu Hause oder im Büro; kann mit USB-A Computern wie Lenovo, Dell, HP, Microsoft Surface und MacBook verwendet werden
- **TREIBER & OS:** Der Adapter wird von Silicon Motion betrieben und ermöglicht die gleichzeitige Verwendung von USB-Video-/Grafikgeräten, die von DisplayLink/MCT/Fresco betrieben werden; funktioniert mit macOS, Windows, ChromeOS und Ubuntu
- **PRODUKTIVITÄT ERHÖHEN:** Spiegeln/Erweitern von Inhalten auf zwei zusätzlichen Monitoren gleichzeitig mit dem 2-in-1 Multiport Adapter mit HDMI & VGA; das tragbare Design ist ideal für den Einsatz an Ihrer Workstation oder unterwegs

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

AV-Eingang	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
AV-Ausgang	HDMI
	VGA
Audio	Ja
Industrienormen	USB 3.0-konform
Chipset-ID	Silicon Motion - SM768

Leistung

Video Revision	HDMI 1.4
Unterstützte Auflösungen	HDMI: 3840x2160 (4K) 30Hz VGA: 1920x1080 60Hz
	Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	HDMI: 7.1-Kanal-Audio VGA: keine Audiounterstützung VGA - No Audio Support

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Steckverbinder B	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) 1 - HDMI (19-polig)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 Windows 11
------------------------------	---

macOS X Yosemite (10.10)
 macOS X El Capitan (10.11)
 macOS Sierra (10.12)
 macOS High Sierra (10.13)
 macOS Mojave (10.14)
 macOS Catalina (10.15)
 macOS Big Sur (11.0)
 macOS Monterey (12.0)
 macOS Ventura (13.0)
 macOS Sonoma (14.0)
 macOS Sequoia (15.0)
 ChromeOS
 Ubuntu - Bis Kernel 6.11

Hinweis: ChromeOS und Ubuntu können nur duale 1080p erreichen, wenn sie Videos an zwei externe Monitore ausgeben

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Wenn dieser Adapter unter Linux installiert ist, unterstützt er bis zu zwei 1080p 60Hz-Bildschirme
---------	--

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Lagertemperatur	-25°C to 75°C (32°F to 167°F)
Feuchtigkeit	0 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz und Silber
Gehäusotyp	Kunststoff
Kabellänge	4.3 in [109.2 mm]

Produktlänge	9.8 in [25.0 cm]
Produktbreite	1.7 in [4.3 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.4 cm]
Produktgewicht	1.9 oz [55.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.6 in [14.2 cm]
Paketbreite	4.8 in [12.2 cm]
Pakethöhe	0.8 in [2.1 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.3 oz [66.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB-A-auf-HDMI-und-VGA-Adapter
--------------------	------------------------------------

Garantieinformationen

Warranty	3 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.