

10 m aktives USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse

Produkt-ID: USB3AAEXT10M



Das 10 Meter lange aktive USB 3.0-Verlängerungskabel USB3AAEXT10M verfügt über einen USB A-Stecker und eine USB A-Buchse und bietet eine aktive Verlängerung der Reichweite von USB 3.0-Geräten auf bis zu 10 Meter. Das aktive USB 3.0-Verlängerungskabel ist ein All-in-One-Kabel zur Überwindung von Entfernungsbeschränkungen und Stromquellenbeschränkungen und enthält bus-betriebene aktive Schaltkreise zur Gewährleistung von Leistung über die Längenbeschränkungen von Standard-USB-Kabeln hinaus. Bis zu 2 dieser Kabel können in Reihe geschaltet werden, sodass die Verbindungsreichweite auf insgesamt 20 Meter erweitert werden kann. Falls erforderlich, kann das USB-Gerät über das mitgelieferte Universalnetzteil und eine Wandsteckdose mit Strom versorgt werden. Das Verlängerungskabel (USB-Extender) USB3AAEXT10M unterstützt Hochgeschwindigkeits-USB 3.0-Übertragungsraten bis zu 5 GBit/s und wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Erweitern Sie die Reichweite von USB-Peripheriegeräten über die Grenze von 3 Meter für USB 3.0 hinaus
- Kaskadenschaltung bis zu 2 Ebenen
- Abwärts kompatibel mit USB 2.0-/1.1-Geräten

Merkmale



- Vollständig abgeschirmt für fehlerfreie Verbindungen
- Plug&Play, keine Treiber erforderlich
- USB-Bus-betrieben
- Universelles, externes Netzteil wird ebenfalls mitgeliefert
- Blaue LED-Anzeige x1 zur Überwachung des Verbindungsstatus für Verlängerungskabel und USB-Port
- Kompatibel mit Windows® 8/7/Vista/XP-PC-Systemen und Mac-Computersystemen

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride

Steckverbinder

Steckverbinder A	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Steckverbinder B	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Kaskadieren von bis zu 2 USB3FAAEXT10M-Geräten für weitere Erweiterung
---------	--

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.35 A
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	2A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	H



Stromverbrauch 10

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	32.8 ft [10 m]
Produktlänge	32.8 ft [10.0 m]
Produktbreite	0.8 in [20.0 mm]
Produkthöhe	0.4 in [10.0 mm]
Produktgewicht	17.3 oz [491.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	8.4 in [21.4 cm]
Package Width	8.9 in [22.5 cm]
Package Height	2.4 in [60.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	26.8 oz [758.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	10 m aktives USB 3.0-Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
	Universales Netzteil
	Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

