

USBケーブル／USB 3.0(5Gbps)／10m／アクティブ／Type-A - Type-A／オス - メス／ACアダプター付属／ブラック／USB 延長コード／リピーター ロング エクステンダー ケーブル

製品ID: USB3AAEXT10M



10m USB 3.2 Gen 1アクティブ延長ケーブル。一端にUSB type-Aオスコネクタ、もう一端にUSB type-Aメスコネクタがついており、最長10mの距離でUSB 3.2 Gen 1デバイスをアクティブ延長します。

このUSB 3.2 Gen

1アクティブ延長ケーブルは、距離上の制限と電源上の制約を同時に克服するオールインワンのケーブルです。バスパワーのアクティブ回路を使用し、通常のUSBケーブルの対応距離を越えるパフォーマンスを発揮します。このケーブルは2本までデジーチェーン接続に対応し、合計で20mまでの延長が可能です。必要であれば、ケーブルに付属のユニバーサルACアダプタを使用し、壁面コンセントから給電することができます。

この延長ケーブル(USBエクステンダー)はハイスピードUSB 3.2 Gen 1のデータレート(最大5Gbps)に対応しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ USB 3.0の3mの延長限界を越えてUSB周辺機器を延長
- ・ 2レベルまでカスケード接続に対応
- ・ USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性を提供

製品の特長

- ・ 完全シールド加工でエラーのない接続を実現
- ・ ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
- ・ USB バスパワー
- ・ 外付けユニバーサルACアダプタ付属
- ・ 延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)
- ・ OSに依存せず

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル

コネクタ

コネクタA	1 – USB Type-A (USB 3.0、5 Gbps) [9ピン]
コネクタB	1 – USB Type-A (USB 3.0、5 Gbps) [9ピン]

特記 / 必要条件

注意	最大2本までカスケード接続し、さらなる接続距離の延長が可能です。
----	----------------------------------

電源

電源	付属ACアダプタ
入力電圧	100 – 240 VAC
入力電流	0.35 A
出力電圧	5 VDC
出力電流	2A
センターチップのポラリティ	ポジティブ
プラグタイプ	H
消費電力(W)	10

物理的特徴

色	ブラック
ケーブル長	10 m [32.8 ft]
製品縦	10.0 m [32.8 ft]

製品横	2.0 cm [0.8 in]
製品高さ	1.0 cm [0.4 in]
製品重量	0.5 kg [1.1 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	22.6 cm [8.9 in]
パッケージ横	21.4 cm [8.4 in]
パッケージ高さ	6.0 cm [2.4 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	0.8 kg [1.8 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – 10m USB 3.0 アクティブ延長ケーブル – オス/メス
	1 – ユニバーサルACアダプタ
	1 – 日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア用プラグアダプタ

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。