

Smal Micro USB 3.0-kabel - högvinklad Micro USB - 1 m

Produkt ID: USB3AU1MRS



Denna smala och stabila USB 3.1 Gen 1-kabel (5 Gbps), även känd som en USB 3.0-kabel, låter dig placera Micro USB-enheter på skrivbordet utan att kabeln är i vägen. Den är tunnare och flexiblare än standardkablar och har en högvinklad Micro USB-kontakt som förhindrar krångliga böjningar till anslutningsporten.

Nu kan du ordna ditt skrivbord som det passar dig bäst, utan att behöva oroa dig för att kabeln böjs konstigt eller belastas för mycket. Denna tåliga och lätta kabel är ungefär hälften så tjock som en vanlig USB 3.0-kabel, vilket ger dig flexibiliteten och friheten att placera dina enheter utifrån dina behov, med minimalt trassel.

Denna mångsidiga kabel har en högvinklad kontakt som ger en naturligare anslutning för att hjälpa till att förhindra onödig belastning och skador på porten.

Byt ut kabeln som medföljde din mobila Micro USB-enhet eller behåll en som extra resekabel.

Förutom att kabeln är idealisk för anslutning till dina enheter på skrivbordet är den även den perfekta lösningen för laddning och synkronisering av dina USB 3.0 Micro B-utrustade telefoner och surfplattor.

Kabeln har en tunn men ändå tålig kontaktgjutning så att du kan ansluta till din telefon eller surfplatta utan att ta bort skyddsfodralet. Dessutom låter kabelns högvinklade Micro USB-kontakt dig sms:a, arbeta eller spela på din mobila enhet även när den laddas, utan att kabeln är i vägen.

Kabeln USB3AU1MRS på 1 meter täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för garanterad tillförlitlighet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut Micro USB 3.0-enheter (bärbar hårddisk, kortläsare, videoinspelningsenhet, hårddiskabinett, m.m.) till en USB 3.0-kompatibel PC eller bärbar dator
- Ladda och synkronisera dina USB 3.0 Micro B-utrustade mobila digitala enheter

Funktioner

- Placera dina USB 3.0-enheter var du vill på arbetsytan
- Anslut till din enhet även i svåråtkomliga och trånga utrymmen
- Ladda och synka dina mobila enheter utan att ta bort skyddsfodralet

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
-------------------	--------------------

Kontakt(er)

Connector A	USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed)

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak till högervinklad
Tråddimension	26/32 AWG
Kabellängd	39.4 in [100 cm]
Produktlängd	39.4 in [100.0 cm]
Produktbredd	0.0 in [0.0 mm]



Produkt höjd	0.0 in [0.0 mm]
Produkt vikt	1.7 oz [48.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [19.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	2.0 oz [56.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 m högervinklad smal Micro USB 3.0-kabel
-----------------	---

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

