

Micro USB 3.0 Kabel - rechts gewinkelt Micro USB - 2m

Produkt-ID: USB3AU2MRS



Mithilfe dieses schlanken, stabilen USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s)-Kabel, das auch als USB 3.0-Kabel bekannt ist, können Sie Micro-USB-Geräten so auf Ihrem Schreibtisch platzieren, dass kein Kabel im Weg ist. Es ist dünner und flexibler als Standardkabel und mit einem rechtsgewinkelten Micro USB-Stecker ausgestattet, der umständliches Biegen am Anschluss vermeidet.

Nun können Sie Ihren Schreibtisch so ordnen, wie es für Sie bequem ist, ohne sich um das Biegen des Kabels oder zu viel Zuglast am Anschluss zu sorgen. Dieses strapazierfähige, leichte Kabel ist nur etwa halb so dick wie ein normales USB 3.0-Kabel und gibt Ihnen die Flexibilität, Geräte wie benötigt und mit geringerer Unordnung aufzustellen.

Dieses vielseitige Kabel ist mit einem rechtsgewinkelten Stecker ausgestattet, der eine bessere Passform am Anschluss bietet und dadurch unnötige Zuglast und Schäden am Anschluss verhindert.

Laden Sie Ihre USB 3.0 Micro B-fähigen Telefone und Tablets mit voller Ladeleistung ohne höheren Zeitbedarf selbst in einer Entfernung von 2 Metern vom Ladegerät.

Das lange Kabel überwindet Entfernungsbeschränkungen, so können Sie verbunden bleiben, wenn Sie im Sitzungssaal Notizen machen, im Hotel Ihre E-Mails bearbeiten oder im Café lesen.

Das Kabel ist mit einem schlanken und doch stabilen Spritzgussstecker ausgestattet, sodass Sie Telefon oder Tablet ohne Entfernen der Schutzhülle anschließen können. Zudem ermöglicht der rechtsgewinkelte Micro USB-Stecker das Schreiben von SMS, das Arbeiten oder Spielen am Mobilgerät auch während des Ladens, ohne dass das Kabel im Weg ist.

Das USB3AU2MRS 2 Meter-Kabel wird für garantierte Zuverlässigkeit mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Anschließen von Micro-USB 3.0-Geräten (mobile Festplatte, Kartenlesegerät, Video Capture-Geräte, Festplattengehäuse usw.) an einen USB 3.0-kompatiblen PC oder Laptop
- Laden und synchronisieren Sie Ihre digitalen USB 3.0-Micro B-fähigen Mobilgeräte

## Merkmale

- Platzieren Sie Ihre USB 3.0-Geräte nach Bedarf in Ihrem Arbeitsbereich
- Schließen Sie Ihr Gerät selbst an schwer erreichbaren und engen Stellen an
- Laden und synchronisieren Sie Ihre Mobilgeräte ohne Entfernen der Schutzhülle

---

### Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

---

### Leistung

Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
--------------	--------------------

---

### Steckverbinder

Steckverbinder A	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Steckverbinder B	USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed)

---

### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade auf rechtsgewinkelt
Drahtstärke	26/32 AWG



Kabellänge	6.6 ft [2 m]
Produktlänge	6.6 ft [2 m]
Produktbreite	0.0 in [0 mm]
Produkthöhe	0.0 in [0 mm]
Produktgewicht	0.0 oz [0.1 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.7 oz [106 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	2 m Rechtsgewinkeltes, schlankes Micro USB 3.0-Kabel
--------------------	--

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

