

Dunne micro USB 3.0-kabel - 1 m

Productcode: USB3AUB1MS



Trekt uw normale USB 3.0-kabel aan uw externe harde schijf waardoor deze steeds op uw bureau verschuift? Bent u genoodzaakt om uw bureau zodanig in te delen dat uw kabel de vrije ruimte krijgt?

De USB3AUB1MS beschikt over een dunne USB-draadconstructie waarmee het eenvoudiger wordt om uw USB 3.0-apparaten te installeren en u in staat stelt ze naar wens in uw werkruimte te leggen. Bovendien is de dunne micro-USB-connectorbehuizing ook een geweldige kabel voor mobiele USB 3.0-apparaten - u kunt de behuizing op uw apparaat aansluiten zonder dat u het apparaat iedere keer voor opladen en synchroniseren uit de hoes hoeft te halen.

Organiseer uw bureau en kantoor zoals u dat wilt. Deze duurzame, lichtgewicht kabel is ongeveer half zo dik als een normale USB 3.0-kabel wat u de vrijheid geeft om uw apparaten naar wens neer te zetten en zonder rommel. De flexibele, dunne kabel voorkomt ook trek aan de aansluiting en schade aan de USB 3.0-poort van uw apparaat.

Vervang de kabel die bij uw micro USB-apparaat werd geleverd of bewaar hem als een reservekabel als u op reis bent.

Deze kabel is niet alleen ideaal om verbinding te maken met uw kantoortoepassingen, maar ook de perfecte oplossing voor het opladen en synchroniseren van uw USB 3.0 Micro B-smartphones en -tablets.

Nu hoeft u uw telefoon of tablet niet meer uit de hoes te halen telkens als u uw apparaat oplaadt of synchroniseert. De kabel heeft een dun micro-USB-connectorprofiel waardoor u uw apparaat kunt aansluiten zelfs als deze in een beschermhoes zit.

Deze 1 meter lange micro USB 3.0 kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com voor gegarandeerde betrouwbaarheid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voor het aansluiten van micro-USB 3.0-apparaten (mobiele harde schijf, kaartlezer, video-opnameapparaat, harde-schijfbehuizing enz.) op een voor USB 3.0 geschikte pc of laptop
- Voor het opladen en synchroniseren van uw micro-USB 3.0 B mobiele digitale apparaten

Eigenschappen

- Slanke kabelconstructie - buitendiameter (BD) van 4,8 mm
- Opnieuw ontworpen, dunne aangegoten micro USB 3.0 connector
- Aluminium-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Ondersteunt USB 3.0 datatransmissiesnelheden tot 5 Gbps
- Kabel en connectors voldoen aan USB 3.0 SuperSpeed specificaties
- Gegoten connectoren met trekcontlasting

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
------------------	--------------------

Connector(en)

Connector A	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------



Stijl connector	Recht
Draaddikte	26/32 AWG
Kabellengte	39.4 in [100 cm]
Lengte product	39.4 in [100 cm]
Gewicht product	0.0 oz [0.1 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.8 in [12.3 cm]
Package Height	2.0 in [50 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.3 oz [65 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 m slanke SuperSpeed USB 3.0 A-naar-micro-B-kabel - M/M
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

