

2m schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St

Produkt-ID: USB3AUB2MS



Drückt das übliche USB 3.0-Kabel gegen die externe Festplatte, oder hebt es diese hoch, sodass sie auf dem Schreibtisch herumrutscht? Müssen Sie den Schreibtisch so anordnen, wie es die Biegung und Lage des Kabels verlangt?

USB3AUB2MS ist ein schlankes USB-Kabel, das die Installation von USB 3.0-Geräten vereinfacht und Ihnen erlaubt, sie dort auf dem Arbeitsplatz zu platzieren, wo sie benötigt werden. Mit dem schlanken, vergossenen Micro-USB-Anschluss eignet sich dieses Kabel hervorragend für mobile USB 3.0-Geräte - Sie können es in ein Gerät einstecken und müssen dieses zum Laden und Synchronisieren nicht aus der Hülle nehmen.

Gestalten Sie Schreibtisch und Büro ihren Bedürfnissen entsprechend. Dieses strapazierfähige, leichte Kabel nur etwa halb so dick ist wie ein normales USB 3.0-Kabel und bietet Ihnen die Möglichkeit, Geräte wie benötigt und mit geringerer Unordnung aufzustellen. Das flexible, schlanke Kabel verringert die Zuglast an der Verbindung und verhindert Schaden am USB 3.0-Port Ihres Geräts.

Bietet volle Ladeleistung ohne Verlust von Ladezeit, selbst in bis zu 2 Metern Entfernung vom Ladegerät.

Dieses Kabel ist nicht nur hervorragend zum Anschließen von Desktop-Geräten geeignet, sondern ist auch die perfekte Lösung zum Laden und Synchronisieren von USB 3.0-Micro B-fähigen Telefonen und Tablets.

Das lange Ladekabel überwindet Entfernungsbeschränkungen, so können Sie verbunden bleiben, wenn Sie im Sitzungssaal Notizen machen, im Hotel Ihre E-Mails bearbeiten oder im Cafe lesen.

Sie müssen nun nicht mehr für jeden Lade- oder Synchronisierungsvorgang die Hülle vom Telefon oder Tablet-PC entfernen. Das Kabel ist mit einem schlanken Micro-USB-Anschluss ausgestattet, der in das Gerät eingesteckt werden kann, selbst wenn sich dieses in der Schutzhülle befindet.

Dieses Micro USB 3.0-Kabel wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie für garantierte

Zuverlässigkeit geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Anschließen von Micro-USB 3.0-Geräten (mobile Festplatte, Kartenlesegerät, Video Capture-Geräte, Festplattengehäuse usw.) an einen USB 3.0-kompatiblen PC oder Laptop
- Laden und synchronisieren Sie Ihre digitalen USB 3.0-Micro B-fähigen Mobilgeräte

Merkmale

- Schlankes Kabel - Außendurchmesser (AD) von 4,8 mm
- Neues Design, dünner vergossener Micro USB 3.0-Anschluss
- Unterstützt USB 3.0-Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s
- Kabel und Anschlüsse entsprechen den Spezifikationen von USB 3.0 SuperSpeed
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
--------------	--------------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Steckverbinder B	USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed)



Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	26/32 AWG
Kabellänge	6.6 ft [2 m]
Produktlänge	6.6 ft [2.0 m]
Produktbreite	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 mm]
Produktgewicht	2.1 oz [59.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.8 in [20.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.3 oz [64.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	2 m langes, schlankes SuperSpeed USB 3.0 A-auf-Micro B-Kabel - Stecker/Stecker
--------------------	--

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

