

Slim Micro USB 3.0 kabel – 2 m

Produkt ID: USB3AUB2MS



Lyfter eller trycker din vanliga USB 3.0-kabel mot din externa hårddisk vilket får den att flytta omkring på skrivbordet? Måste du ordna ditt bord beroende på hur kabeln bestämmer sig för att böja sig och lägga sig?

USB3AUB2MS har en slim USB-kabelkonstruktion som gör det enklare att installera USB 3.0-enheter och gör att du kan placera dem enligt dina behov på arbetsplatsen. Den tunna Micro USB kontaktgjutningen gör dessutom även denna kabel perfekt för mobila USB 3.0-enheter – den låter dig ansluta din enhet utan att du behöver ta ut den ur fodralet för varje laddning och synkronisering.

Organisera ditt skrivbord och ditt kontor utifrån dina behov. Denna tåliga och lätta kabel är ungefär hälften så tjock som en vanlig USB 3.0-kabel, vilket ger dig friheten att placera dina enheter utifrån dina behov och med minimalt trassel. Den flexibla och tunna kabeln sliter även mindre på anslutningen och förhindrar skador på din enhets USB 3.0-port.

Få full laddningskraft utan förlust av laddningstid även på avstånd på upp till 2 m från laddaren.

Förutom att kabeln är idealisk för anslutning till dina stationära enheter är den även den perfekta lösningen för laddning och synkronisering av dina USB 3.0 Micro B-utrustade telefoner och surfplattor.

Den långa laddningskabeln överbryggas avstånds begränsningar och låter dig t.o.m. vara uppkopplad medan du gör anteckningar i styrelserummet, läser e-post på hotellrummet eller läser på ett café.

Sluta att ta bort skyddet på din telefon eller surfplatta varje gång du skall ladda eller synka den. Kabeln har en tunn Micro USB-kontaktgjutning som kan anslutas till din enhet även när den sitter i ett skyddsfordral.

Micro USB 3.0-kabeln täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för garanterad pålitlighet.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Anslut Micro USB 3.0-enheter (portabel hårddisk, kortläsare, videoutrustning, hårddiskabinett, etc.) till en USB 3.0-kompatibel PC eller bärbar dator
- Ladda och synkronisera dina USB 3.0 Micro B-utrustade mobila digitala enheter

### Funktioner

- Smal kabelkonstruktion - yttre diameter (OD) på 4,8 mm
- Omdesignad, tunn Micro USB 3.0-kontakt
- Stöder dataöverföringshastigheter med USB 3.0 på upp till 5 Gbps
- Kabel och kontakter är kompatibla med SuperSpeed USB 3.0-standarden
- Aluminiummylarfolie med flätat skydd
- Gjutna kontakter med dragavlastning

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

---

#### Prestanda

Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
-------------------	--------------------

---

#### Kontakt(er)

Connector A	USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed)

---

#### Utseende

Färg	Svart
------	-------



Kontakttyp	Rak
Tråddimension	26/32 AWG
Kabellängd	6.6 ft [2 m]
Produktlängd	6.6 ft [2.0 m]
Produktbredd	0.0 in [0.0 mm]
Produkt höjd	0.0 in [0.0 mm]
Produktvikt	2.1 oz [59.0 g]

---

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.8 in [20.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	2.3 oz [64.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	2 m smal SuperSpeed USB 3.0 A till Micro B-kabel - M/M
-----------------	--

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

