

USBケーブル／USB 3.0(5Gbps)／2m／Type-A - Type-B／オス - オス／USB IF認証／SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠／ブラック／USB タイプB 変換 コード アダプター／ケーブル

製品ID: USB3CAB2M



USB 3.2 Gen 1 A - Bケーブル(2m)。USB 3.2 Gen 1 Bタイプ対応の周辺機器(HDDケース、カードリーダ、ドッキングステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)とUSB対応コンピューターを接続する高品質ケーブルです。

本ケーブルは、USB 3.2 Gen 1仕様でUSB IF認証を受けており、USB「B」デバイスに信頼性の高い長時間接続を保証しています。

認証、レポート、互換性



用途

・ SuperSpeed USB 3.0 Bタイプ 周辺機器(HDDケース、カードリーダ、ドッキングステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)をUSB 3.0対応のデスクトップパソコンやノートパソコン、またはサーバに接続

製品の特長

- ・ 1 x USB「A」オスコネクタ
- ・ 1x USB「B」オスコネクタ
- ・ USB-IF対応SuperSpeed USB 3.2 Gen1
- ・ 最大5Gbpsのデータ転送速度
- ・ 編組シールド付きアルミマイラー箔
- ・ 応力緩和機能対応モールドコネクタ

- USB 2.0との下位互換性

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)

性能

タイプおよび定格	USB 3.0(5 Gbps)
----------	-----------------

コネクタ

コネクタA	1 - USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]
コネクタB	1 - USB 3.2 Type-B(9ピン、Gen1、5Gbps)

環境条件

動作温度	-20° C to 80° C (-4° F to 176° F)
保存温度	-20° C to 80° C (-4° F to 176° F)

物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	ストレート
ワイヤゲージ	24/28 AWG
ケーブル長	2 m [6.6 ft]
製品縦	2 m [6.6 ft]
製品重量	90 g [3.2 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	17.5 cm [6.9 in]
パッケージ横	19.9 cm [7.8 in]
パッケージ高さ	2.0 cm [0.8 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	100.0 g [3.5 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 2m USB 3.0認証A - Bケーブルオス/オス
---------	--------------------------------

Warranty Information

Warranty

整備品ライフタイム保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。

