

ドッキングステーション／USB 3.0接続／トリプルモニター／2x 4K DisplayPort & HDMI／5x USB-Aハブ(1x Fast-Charge)／ギガビットイーサネット(GbE)／3.5mmステレオミニ(3極)／MacOS & Windows／ノートPCタイプA 多機能 アダプター

製品ID: USB3DOCKH2DP



USB

3.0対応トリプルモニタードッキングステーション。DisplayPort出力ポート(x2)とHDMI出力ポート(x1)を備え、ノートパソコンをフル機能のワークステーションに変えるソリューションです。特定ブランドのノートパソコンとしか互換性がない専用ドックとは異なり、USB 3.0を搭載したMacおよびWindows対応コンピュータで使用できる汎用ドックです。

このUSB 3.0ドックは、1台のディスプレイで4K(3840 x 2160p)解像度、他の2台では2048x1152の解像度でトリプルモニターのワークステーションをサポートします。高解像度と多面構成により、複数のアプリケーションに同時にアクセスできるスペースが広がります。1台のディスプレイで編集作業を行い、別のディスプレイで資料を参照するなどの使い方が可能です。ノートパソコン本体の画面を合わせると、合計で4面のスクリーンが活用できることになり、複数のプログラムを同時に使用しても、ウィンドウを最小化したり調整する手間がありません。

USB

3.0ポートは5口を搭載し、必要な周辺機器をすべて接続できます。側面のUSBポートは急速充電ポート(USBバッテリー充電仕様1.2)になっており、ドックをノートパソコンに接続していない状態でも、通常のポートより速くモバイル端末を充電することができます。ギガビットイーサネットポート、ヘッドセットジャック、オーディオとマイク別々のポートもついており、効率よく仕事をするための接続機能が揃っています。

本製品はTAAに準拠しています。

認証、レポート、互換性





用途

- ・ 3台のディスプレイを繋げ、オフィス用途で複数の文書を同時に処理
- ・ 金融機関で複数モニタ画面を一度にチェック
- ・ 既存のHDMIおよびDisplayPortモニタを活用できるクイック接続ワークステーションを構成

製品の特長

- ・ 3画面对応USB 3.0ドッキングステーション: トリプルモニターでディスプレイ機能を拡張(1x HDMI + 2x DP)。またはデュアルモニター構成で作業効率をアップ
- ・ 4K
UHD解像度: 1台のモニターで3840x2160、他の2台で2048x1152の解像度をサポート。鮮明な画像を表示する4K対応ドッキングステーション
- ・ USB 周辺機器の接続と充電: USB周辺機器の充電と接続: 最大で5台のUSBデバイスを接続できるUSB 3.0 DisplayPort & HDMIドック。さらに、USBデバイスを素早く充電するUSB急速充電ポート内蔵
- ・ パワフルな環境を構成: USBポートに加え、RJ45ギガビットLANポート、ヘッドセットジャック、3.5mmオーディオ&マイクポートを搭載を搭載
- ・ OS互換性: Windows、Mac、ChromeOS対応。1m USB 3.0 Type-A – Bホストケーブル1本付属。注意: USB-Cホストの場合は、USB 3.0 Type-C – B ケーブル、または、USB 3.0 Type-C オス – Type-A メスケーブルが必要(いずれも別売)

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
4Kサポート	あり
高速充電ポート	あり
対応ディスプレイ数	3
バス型	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Compatible Lock Slot	ケンジントンスロット
業界標準	USBバッテリー充電仕様1.2 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab USB 3.0 – USB 1.1/2.0と下位互換性あり
チップセットID	VIA/VLI – VL812 Realtek – RTL8211F DisplayLink DL5911

DisplayLink DL5915

性能

最大データ転送速度	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
最大デジタル解像度	3840 x 2160 @ 30Hz (DisplayPort ビデオ 1 – シングルディスプレイ) 2560 x 1600 (DisplayPort ビデオ 3 – シングルディスプレイ) 2560 x 1440 (HDMI – シングルディスプレイ) 低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度 3840 x 2160p (4K) の場合、2560 x 1600p と 2560 x 1440p がサポートされます。 異なるディスプレイを組み合わせて使用する場合 (最大で外部ディスプレイ 3台まで)、それぞれのディスプレイに付属の取扱説明書で対応解像度を確認下さい。
タイプおよび定格	USB 3.0 (5 Gbps)
UASPサポート	あり
互換性のあるネットワーク	10/100/1000 Mbps
オートMDIX	あり
フルデュプレックスサポート	あり

コネクタ

コネクタタイプ	2 – DisplayPort [20ピン] 1 – HDMI [19ピン] 1 – USB 3.2 Type-A (9ピン, 急速充電) 4 – USB Type-A (USB 3.0, 5 Gbps) [9ピン] 1 – RJ-45 1 – 3.5mmステレオミニ (4極) 2 – 3.5mmステレオミニ (3極) 1 – USB 3.2 Type-B (9ピン, Gen1, 5Gbps) 1 – セキュリティスロット
---------	---

ソフトウェア

OS互換性	Windows® 7/8/8.1/10/11 macOS 10.8 – 10.12/10.14 – 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0 Chrome OS™ v55+Ubuntu 18.04/20.04/22.04/24.04<br / >
-------	---

特記 / 必要条件

システムおよびケーブル要件	USB 3.0ポート搭載コンピュータ
注意	4K解像度は DisplayPort Video 1ポートのみ対応しています。4Kx2K解像度を実現するには、4K対応のDisplayPortディスプレイが必要です。 USB 2.0ホストポートに接続またはUSB 2.0ホスト接続ケーブルを使用する場合、性能が制限される場合があります (USB 3.0ホストケーブルを同梱) USB 3.0は、USB 3.1 Gen 1 と呼ばれることもあり、これは最大5Gbpsのスピードに対応する規格です

インジケータ

LEDインジケータ	1 – リンク(グリーン) 1 – アクティビティ(オレンジ)
-----------	--

電源

電源	付属ACアダプタ
入力電圧	100 – 240 VAC
入力電流	1.5 A
出力電圧	5 VDC
出力電流	6.5 A
センターチップのポラリティ	ポジティブ
プラグタイプ	N
消費電力(W)	32.5

環境条件

動作温度	0° C to 40° C (32° F to 104° F)
保存温度	-10° C to 80° C (14° F to 176° F)
湿度	0~90% RH

物理的特徴

色	ブラック & シルバー
エンクロージャタイプ	プラスチック

製品縦	27 cm [10.6 in]
製品横	8.2 cm [3.2 in]
製品高さ	3.4 cm [1.3 in]
製品重量	376 g [13.3 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	16.1 cm [6.3 in]
パッケージ横	29.5 cm [11.6 in]
パッケージ高さ	7.0 cm [2.8 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	1.0 kg [2.3 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - トリプルビデオ対応ノートパソコン用ドッキングステーション
	1 - 1m USB 3.0 ホストケーブル
	1 - ユニバーサルACアダプタ 日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア
	1 - 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。