

ドッキングステーション / USB Type-A接続 / USB 3.0 / デュアルモニター / 4K HDMI+DisplayPort / 4x USB-Aハブ / GbE

製品ID: USB3DOCKHDPC



デュアルモニター対応USB

3.0ドッキングステーション(TAA準拠製品)。4ポートUSBハブ、オーディオコネクタ(ヘッドフォン&マイク)、USB急速充電ポート、ギガビットイーサネットRJ45ポート(Wake-on-LAN対応)を組み合わせた製品です。

この4K対応USBドックは、以下に示すDisplayPort + HDMIのデュアルビデオ、DPまたはHDMIのシングルビデオに対応しています。

最大対応解像度*

*より低い解像度にも対応しています。例えば、最大対応解像度が 3840 x 2160p (4K) の場合、2560 x 1600p および 2560 x 1440pにも対応します。

内蔵のUSBハブはUSB

3.0ポート3口を提供し、周辺機器(外付けハードドライブやマウスなど)を直接ノートパソコンに接続したように使うことができます。

常時稼働のUSB急速充電ポートでは、ドックをノートパソコンに接続していない状態でもデバイスの充電が可能です。USBバッテリー充電仕様1.2をサポートし、タブレットその他のモバイル端末の充電が簡単にできます。

RJ45イーサネットポートは10/100/1000Mbpsのスピードに対応し、すぐに安定した有線ネットワークに接続できます。

このDisplayPort/HDMIドッキングステーションは、USB

3.0対応のMacおよびWindows®ノートパソコンで使用できるユニバーサルな互換性を備えています。付属のUSB 3.0ケーブル(61cm)でセットアップが簡単にできるようになっています。

StarTech.com製のドッキングステーションは、コストの縮小に役立ち、ケーブル一本で迅速な展開が可能です。

認証、レポート、互換性





用途

- ・ 教室での使用
- ・ コンピュータラボ
- ・ ネットワークおよびシステム管理

製品の特長

- ・ フル機能ドック: HDMI + DisplayPortのデュアルモニターに対応。4x USB-A 5Gbpsポート(急速充電ポート1口)、ギガビットイーサネット、ヘッドセットオーディオポート、ケンジントン標準セキュリティスロットを搭載
- ・ 柔軟なディスプレイ構成: DPとHDMIのデュアルモニター(2048 x 1152p + 1920 x 1080p)、シングルDP(4K30Hz)、シングルHDMI(最大2560 x 1440p)の画面構成オプション
- ・ USB-Aノートパソコン互換: DisplayLink規格準拠で新旧両方のデバイスに対応。HP、Dell、Lenovo、Microsoft Surface Pro、Chromebookなど
- ・ 幅広いOS互換性: Windows、macOS、Chrome OSなど主要なOSに完全対応。ユニバーサルタイプのノートPCドッキングステーション
- ・ 複数USBポート: 4口ダウンストリームポートUSB-Aハブを内蔵(5Gbps SuperSpeed)。1口のUSB-AポートでBC 1.2急速充電(1.5A)に対応、ホストに接続せずに充電が可能

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
4Kサポート	あり
高速充電ポート	あり
対応ディスプレイ数	2
バス型	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Compatible Lock Slot	ケンジントンスロット
業界標準	IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab USB バッテリ充電仕様Rev. 1.2 USB 3.0 – USB 2.0/1.1の下位互換性もあり
チップセットID	DisplayLink – DL-5900 VIA/VLI – VL817

性能

Wake On Lan	あり
最大データ転送速度	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
最大デジタル解像度	3840x2160 @30Hz / 2560x1600 / 2560x1440 (DisplayPort – ディスプレイ1台) 2560 x 1440 (HDMI – ディスプレイ1台) 2048 x 1152 & 2048 x 1152 (DisplayPort & HDMI – ディスプレイ2台) より低い解像度にも対応しています。
タイプおよび定格	USB 3.0 (5 Gbps)
UASPサポート	あり
互換性のあるネットワーク	10 / 100 / 1000 Mbps
オートMDIX	あり
フルデュプレックスサポート	あり

コネクタ

コネクタタイプ	1 – DisplayPort [20ピン] 1 – HDMI [19ピン] 1 – USB 3.2 Type-A (9ピン, 急速充電) 3 – USB Type-A (USB 3.0, 5 Gbps) [9ピン] 1 – RJ-45 1 – 3.5mmステレオミニ (4極) 1 – USB 3.2 Type-B (9ピン, Gen1, 5Gbps) 1 – セキュリティスロット
---------	---

ソフトウェア

OS互換性	Windows® 7/8/8.1/10/11 macOS 10.8 – 10.12/10.14 – 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0 Chrome OS™ v55+
-------	--

特記 / 必要条件

システムおよびケーブル要件	DisplayPortディスプレイで4K解像度に対応している必要があります。
---------------	--

USB 2.0ホストポートに接続またはUSB 2.0ホスト接続ケーブルを使用する場合、性能が制限される場合があります (USB 3.0ホストケーブルを同梱)。

インジケータ

LEDインジケータ	1 - リンク(グリーン) 1 - アクティビティ(イエロー)
-----------	------------------------------------

電源

電源	付属ACアダプタ
入力電圧	100 - 240 VAC
入力電流	1.5 A
出力電圧	5 VDC
出力電流	6.5 A
プラグタイプ	N
消費電力(W)	32.5

環境条件

動作温度	0° C to 40° C (32° F to 104° F)
保存温度	-10° C to 80° C (14° F to 176° F)
湿度	90% RH

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	スチール
ケーブル長	0.6 m [2.0 ft]
製品縦	22.7 cm [8.9 in]
製品横	7.6 cm [3.0 in]
製品高さ	2.4 cm [0.9 in]
製品重量	277.0 g [9.8 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	19.6 cm [7.7 in]
パッケージ横	25.3 cm [10.0 in]
パッケージ高さ	7.2 cm [2.8 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 0.9 kg [2.0 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - USB 3.0ノートパソコン用ドッキングステーション
	1 - 61cm USB 3.0ケーブル
	1 - ユニバーサルACアダプタ
	3 - 電源コード 日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド
	1 - クイックスタートガイド

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。