

91 cm USB 3.0 auf eSATA Adapter - 6 Gbit/s USB auf eSATA HDD/SSD/ODD Konverter
- eSATA Festplatten auf USB Kabel

Produkt-ID: USB3S2ESATA3



Mit dem USB 3.0-auf-eSATA-Laufwerkkabel USB3S2ESATA3 können Sie eine externe eSATA-Festplatte, ein Solid State-Laufwerk oder ein optisches Laufwerk an ein USB-fähiges Computersystem anschließen und haben damit eine hervorragende Lösung für Computer, die nativ eSATA nicht unterstützen, z. B. MacBook® und Ultrabook™.

Um die Leistung zu optimieren und das Geschwindigkeitspotenzial von SATA-6-Gbit/s-Laufwerken zu nutzen, ist der USB 3.0-auf-eSATA-Adapter mit SATA Revisionen I/II/III kompatibel und unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s über USB 3.0.

Dank Unterstützung für Blu-ray/DVD/CD ATAPI/ODD-Laufwerke und HDDs/SSDs mit hoher Kapazität (getestet bis zu 4 TB) ist das USB-auf-eSATA-Adapterkabel kompatibel mit praktisch jedem eSATA-Gerät und kann die Speicher-/Sicherungsfunktionen des betreffenden Computers deutlich steigern.

Das USB 3.0-auf-eSATA-Laufwerkskabel gewährleistet eine problemlose Verbindung mit einfacher Plug&Play-Installation. Außerdem hat das Kabel die perfekte Länge (1 m), um ganz einfach die rückseitigen USB-Anschlüsse des Computers zu erreichen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität





Anwendungen

- Schließen Sie ein externes eSATA-Laufwerk an ein Computersystem an, das nur über USB verfügt
- Führen Sie es als Speicherlösung für unterwegs mit Ihrem Laptop und eSATA-Laufwerk mit
- Tauschen Sie ein eSATA-Laufwerk zwischen Computersystemen aus, die kein eSATA haben

Merkmale

- **VERBINDEN SIE EINE EXTERNE FESTPLATTE:** Mit diesem 91 cm langen USB 3.0 auf eSATA Adapter können Sie eine externe eSATA Festplatte (HDD), Solid State Drive (SSD) oder optisches Laufwerk (ODD) über den USB 3.0 Port Ihres Laptops oder Desktop anschließen
- **EXTERNE FESTPLATTE VERBINDEN:** Mit diesem 1 m langen USB 3.0 auf eSATA Adapter können Sie eine externe eSATA-Festplatte (HDD), ein Solid State Drive (SSD) oder ein optisches Laufwerk (ODD) über den USB 3.0-Anschluss Ihres Laptops oder Desktops verbinden
- **MAXIMALE KOMPATIBILITÄT:** Schließen Sie Ihren USB fähigen Computer oder Laptop, z. B. Ihren Dell OptiPlex oder Ihr MacBook, mit diesem eSATA Festplattenkabel ganz einfach an ein eSATA Laufwerk an
- **MAXIMALE KOMPATIBILITÄT:** Verbinden Sie Ihren USB-fähigen Computer oder Laptop, z. B. Ihren Dell OptiPlex oder Ihr MacBook, mithilfe dieses eSATA Festplattenkabels ganz einfach mit einem eSATA Laufwerk
- **KOMPAKTES DESIGN:** Dieses Festplatten-Adapterkabel zeichnet sich durch ein kompaktes, tragbares Design aus, das perfekt in Ihre Laptoptasche passt und somit den Einsatz für Computerfachleute unterwegs ermöglicht
- **HOHE ÜBERTRAGUNGSGESCHWINDIGKEITEN:** Für den schnellen Zugriff auf externe Speicher unterstützt dieses USB auf eSATA Konverterkabel Übertragungsraten von bis zu 5Gbit/s über USB 3.0
- **KOMPAKTES DESIGN:** Dieses Festplatten Adapter Kabel zeichnet sich durch ein kompaktes, tragbares Design aus, das perfekt in Ihre Laptop Tasche passt und somit ideal für Computerfachleute unterwegs ist.
- **DIE WAHL DES IT-PROFIS:** Entworfen und gebaut für Computerfachleute, ist dieser USB 3.0 auf eSATA Adapter für 2 Jahre gesichert, einschließlich kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5)
- **HOHE ÜBERTRAGUNGSGESCHWINDIGKEITEN:** Für den schnellen Zugriff auf externe Speicher unterstützt dieses USB auf eSATA Konverterkabel Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5Gbit/s mithilfe von USB 3.0

- HINWEIS: Verbindet nur mit einem eSATA oder eSATAp Anschluss; Stellen Sie sicher, dass das eSATA Laufwerk über eine eigene Stromversorgung verfügt, da dies ein eSATA Kabel (nur Daten) ist; OS unabhängig; Plug-and-Play und Hot-Swap kompatibel

- Plug-and-Play and Hot-Swap compatible

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Bustyp	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerktyp	eSATA
Chipset-ID	ASMedia - ASM1153E

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s
Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Nein
4Kn Support	Ja
Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
Portvervielfältigung	Nein
RAID	Nein
Max. Laufwerkkapazität	Aktuell getestet mit Festplatten bis zu 4 TB und 7200 U/min
Hot Swap-Funktion	Ja
MTBF	1,577,505 Stunden

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	1 - eSATA (7-polig, Daten)
Hostanschlüsse	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Software		
	Betriebssystemkompatibilität	Betriebssystemunabhängig; Keine Software oder Treiber erforderlich
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Produktlänge	35.8 in [91.0 cm]
	Produktbreite	0.9 in [2.4 cm]
	Produkthöhe	0.4 in [1.0 cm]
	Produktgewicht	2.4 oz [67.5 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	6.0 in [15.2 cm]
	Paketbreite	7.8 in [19.9 cm]
	Pakethöhe	0.8 in [2.0 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	2.7 oz [76.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - USB 3.0-auf-eSATA-Adapterkabel
		1 - Installationshandbuch
Garantieinformationen		
	Warranty	2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.