

Aktiv USB 3.0 USB-A till USB-B-kabel - 10 m

Produkt ID: USB3SAB10M



Du behöver inte begränsas av en USB-kabel i standardstorlek. Denna aktiva USB 3.1 Gen 1-kabel (5 Gbps), även känd som en USB 3.0-kabel, låter dig placera dina USB Type-B-tillägg där du behöver dem, upp till 10 meter bort från datorn.

Nu kan du placera USB-enheter som till exempel bärbara hårddiskar och externa videoinspelningsenheter för att bättre utnyttja arbetsytan. Denna kabel på 10 meter har ett inbyggt utjämningschip som ger en tillförlitlig anslutning, utan signalförlust, bortom begränsningen på 3 meter hos standard USB 3.0-kablar.

USB3SAB10M täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti för garanterad tillförlitlighet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut en USB Type-B-enhet (hårddiskabinett, dockningsstation, videoinspelningsenhet, m.m.) till en USB 3.0-kabel dator bortom begränsningen på 3 meter hos standardkablar

Funktioner

- Designad att vara längre än standard USB 3.0-kablar och signalen utjämnas igen automatiskt för att nå upp till 10 meter
- Garanterad pålitlighet med vår 2-årsgaranti

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
-------------------	--------------------

Kontakt(er)

Connector A	USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	USB Type-B (9-stifts) USB 3.0

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	24/28 AWG
Kabellängd	32.8 ft [10 m]
Produktlängd	32.8 ft [10.0 m]
Produktbredd	0.6 in [15.0 mm]
Produkt höjd	0.6 in [14.3 mm]
Produktvikt	18.1 oz [512.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	8.4 in [21.3 cm]
Package Height	2.4 in [60.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	22.9 oz [650.0 g]



Vad det är i
lådan

Ingår i paketet

10 m aktiv USB 3.0 A till B-kabel - M/M

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

