

Cavo USB 3.0 SuperSpeed per stampante tipo A/B ad alta velocità M/M - 1m

ID prodotto: USB3SAB1M



Il cavo A-a-B USB 3.0 da 1m USB3SAB1M permette di collegare i dispositivi USB 3.0 di tipo B, come ad esempio box esterni per dischi rigidi, lettori di schede, docking station e dispositivi di acquisizione video.

Il cavo USB 3.0 presenta una struttura a doppipli intrecciati schermati (STP) di alta qualità che consente di eliminare le interferenze elettromagnetiche e assicura un'affidabile comunicazione dei dati.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Permette di collegare una periferica USB 3.0 tipo B (box esterno per disco rigido, lettore per schede, docking station, dispositivo di acquisizione video, ecc.) a un desktop, laptop o server dotato di USB 3.0

## Caratteristiche

- Progettato e realizzato secondo le specifiche USB 3.0 SuperSpeed
- Connettori saldati con pressacavo

- Velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps

---

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

---

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
-----------------	--------------------

---

Connettore/i

Connettore A	1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
Connettore B	1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Blu
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza del cavo	3.3 ft [1 m]
Lunghezza prodotto	3.3 ft [1.0 m]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
Peso prodotto	1.8 oz [52.0 g]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.9 in [2.2 cm]

Peso spedizione  
(confezione) 2.0 oz [57.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione 1 - Cavo SuperSpeed USB 3.0 A a B 1 m - M/M

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.