

Câble USB 3.0 SuperSpeed A vers B coudé à angle droit 2 m - M/M - Noir

N° de produit: USB3SAB2MRA



Le câble noir USB 3.0 A vers B 2 m USB3SAB2MRA comprend un connecteur mâle USB A à angle droit, vous permettant de connecter vos périphériques USB 3.0 B à votre ordinateur de bureau, ordinateur portable ou serveur, même dans les espaces réduits et difficiles d'accès.

Le connecteur USB A à angle droit positionne le câble le long d'un mur ou d'une autre surface, et élimine l'espace généralement requis pour une connexion « droite » du câble sur le port USB.

Exploitant les pleines capacités de la norme SuperSpeed USB 3.0 lorsqu'il est utilisé avec un hôte et un appareil USB 3.0, ce câble de 2 m offre un débit de 5 Gb/s.

De plus, ce câble USB 3.0 à angle droit possède une construction à paire torsadée blindée (STP) haute qualité, permettant d'empêcher les interférences électromagnétiques et d'assurer une communication de données fiable.

Le câble USB 3.0 A vers B USB3SAB2MRA bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour une qualité et une fiabilité assurées.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Connectez un périphérique SuperSpeed USB 3.0 de type B (boîtier de disque dur, lecteur de carte,

station d'accueil, dispositif d'acquisition vidéo, etc.) à un ordinateur de bureau, ordinateur portable ou serveur USB 3.0, même dans les espaces réduits et difficiles d'accès

## Spécifications techniques

- 1 connecteur mâle USB 3.0 A à angle droit
- 1 connecteur mâle USB 3.0 B
- Conçu et fabriqué selon les spécifications SuperSpeed USB 3.0
- Construction à paire torsadée blindée (STP) haute qualité
- Vitesse de transfert des données jusqu'à 5 Gb/s
- Connecteurs moulés avec serre-câble
- Rétrocompatible avec USB 2.0

---

### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Paire torsadée à blindage en feuille d'aluminium

---

### Performance

Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
---------------	------------------

---

### Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
Connecteur B	1 - USB 3.2 Type-B (9 broches, Gen 1, 5Gbps)

---

### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit à angle droit
Calibre du fil	28 AWG

Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
Longueur du produit	6.6 ft [2.0 m]
Largeur du produit	0.4 in [1.1 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.4 cm]
Poids du produit	3.0 oz [84.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.6 in [1.5 cm]
Poids brut	3.2 oz [92.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble SuperSpeed USB 3.0 noir à angle droit A vers B 2 m - M/M
-----------------------	--

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis