

2 m zwarte SuperSpeed USB 3.0-kabel - rechtshoekig A naar B - M/M

Productcode: USB3SAB2MRA



De USB3SAB2MRA 2 m zwarte USB 3.0 A-naar-B-kabel heeft een rechtshoekige USB 'A' mannelijke connector, waardoor u uw USB 3.0 type 'B'-randapparaten op uw pc, laptop of server kunt aansluiten, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in nauwe ruimtes.

Door de rechtshoekige USB 'A'-connector ligt de kabel bijna plat tegen een wand of ander oppervlak, zodat de meestal vereiste ruimte voor een 'rechte' verbinding tussen de kabel en de USB-poort niet meer nodig is.

Deze 2 m lange kabel benut de mogelijkheden van de SuperSpeed USB 3.0 standaard volledig bij gebruik met een USB 3.0 host en apparaat, over een bandbreedte van 5 Gbps.

Bovendien heeft deze rechtshoekige USB 3.0-kabel een hoogwaardige Shielded Twisted Pair (STP)-constructie, die elektromagnetische storingen helpt voorkomen en betrouwbare datacommunicatie garandeert.

De USB3SAB2MRA USB 3.0 A-naar-B-kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde kwaliteit en betrouwbaarheid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit een SuperSpeed USB 3.0 type B randapparaat (harde-schijfbehuizing, kaartlezer, docking station, video-opnameapparaat etc.) aan op een voor USB 3.0 geschikte desktop, laptop of server, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in nauwe ruimtes

Eigenschappen

- 1 rechtshoekige USB 3.0 'A' mannelijke connector
- 1 USB 3.0 'B' mannelijke connector
- Ontworpen en vervaardigd naar SuperSpeed USB 3.0-specificaties
- Hoogwaardige constructie met STP-kabel (Shielded Twisted Pair)
- Overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- Gegoten connectoren met trekontlasting
- Achterwaarts compatibel met USB 2.0

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Folie afgeschermd getwist paar

Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
------------------	--------------------

Connector(en)

Connector A	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	USB Type-B (9-polig) USB 3.0

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht naar haaks rechts
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	6.6 ft [2 m]
Lengte product	6.6 ft [2 m]



Breedte product	0.4 in [11 mm]
Hoogte product	0.6 in [14 mm]
Gewicht product	3.0 oz [84 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.6 in [15 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.2 oz [92 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	2 m zwarte SuperSpeed USB 3.0-kabel rechtshoekig A naar B - M/M
-------------	-----------------------------------------------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

