

Câble USB 3.0 SuperSpeed 3 m - A vers B Mâle / Mâle - Noir

N° de produit: USB3SAB3MBK



Le câble noir USB 3.0 A vers B USB3SAB3MBK de 3 m vous permet de connecter vos appareils USB 3.0 de type B, comme vos boîtiers de disque dur, lecteurs de carte, stations d'accueil et périphériques d'acquisition vidéo, jusqu'à 3 mètres de votre ordinateur.

Le câble USB 3.0 possède une construction à paire torsadée blindée (STP) haute qualité, permettant d'empêcher les interférences électromagnétiques et d'assurer une communication de données fiable.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Connectez un périphérique USB 3.0 de type B (boîtier de disque dur, lecteur de carte, station d'accueil, dispositif d'acquisition vidéo, etc.) jusqu'à 3 m de votre ordinateur de bureau, ordinateur portable ou serveur USB 3.0

## Spécifications techniques

- Conçu et fabriqué selon les spécifications SuperSpeed USB 3.0
- Offre 3 m de longueur de câble

- Connecteurs moulés avec serre-câble
- Vitesse de transfert des données jusqu'à 5 Gb/s

---

#### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Paire torsadée à blindage en feuille d'aluminium

---

#### Performance

Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
---------------	------------------

---

#### Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
Connecteur B	1 - USB 3.2 Type-B (9 broches, Gen 1, 5Gbps)

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	9.8 ft [3 m]
Longueur du produit	15.4 in [39.0 cm]
Largeur du produit	0.5 in [1.4 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Poids du produit	4.6 oz [130.0 g]

---

#### Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.5 in [16.4 cm]
Package Width	6.1 in [15.6 cm]

Package Height 1.2 in [3.0 cm]

Poids brut 4.7 oz [132.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble SuperSpeed USB 3.0 noir A vers B de 3 m - M/M

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis